

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

压铸锌壳体、操作件和螺母。  
NBR O 型圈，CR 平面密封件。

## 规格：

壳体镀铬，操作件镀铬或经黑色粉末喷涂处理。  
螺母镀锌。

## 提示：

左右侧安装均可，锁模行程 90°，配有内部旋转限制装置。旋转锁销可以预组装（对于较小的 A 型和较大的门厚度时，只能有限实现）。固定螺母设计为带钳爪的接地螺母。

通过 O 型圈和平面密封件实现防水防尘等级为 IP65。

可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下（打开和关闭）。锁定是相同的，也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开（锁定 101 或 1333）。


所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。

\*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成，显示的是匹配的簧片。

## 附件：

套筒扳手 05586。  
旋转锁销的舌簧，无钢制限位器 05570。

## 图纸



## 商品概述

订货号	主体表面	操作元件	规格	H	S max.
05571-1181	镀铬	蝶形旋钮	-	18	8
05571-2181	镀铬	可锁定的旋钮	关闭 101	18	8
05571-3181	镀铬	可锁定的旋钮	关闭 1333	18	8
05571-1182	经喷涂处理	蝶形旋钮	-	18	8
05571-2182	经喷涂处理	可锁定的旋钮	关闭 101	18	8
05571-3182	经喷涂处理	可锁定的旋钮	关闭 1333	18	8