

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢把手 1.4301。
不锈钢壳体 and 螺母 1.4305。

规格：
亮色。


提示：
带 L 型把手的旋转锁销。左右侧安装均可，锁模行程 90°。旋转锁销可以预组装。提供标准不锈钢螺母。防护等级为 IP65。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成，显示的是匹配的簧片。

附件：
不锈钢旋转锁销的舌簧 05569。

图纸



商品概述

带 L 型把手的不锈钢 1.4301 旋转锁销，外壳直径 28 mm

订货号	操作元件	H	SW
05594-1186	L型把手	18	27

商品概述
