

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制规格：
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

热塑 T 型把手。

规格：
钢制规格：
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。


不锈钢规格：
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红 T 型把手

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	组件颜色	类型	A	B	D	D1	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03090-6206	钢制	黑色 RAL 7021	B	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03090-6308	钢制	黑色 RAL 7021	B	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03090-6410	钢制	黑色 RAL 7021	B	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03090-620684	钢制	红色 RAL 3020	B	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03090-630884	钢制	红色 RAL 3020	B	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03090-641084	钢制	红色 RAL 3020	B	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03090-06206	不锈钢	黑色 RAL 7021	B	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03090-06308	不锈钢	黑色 RAL 7021	B	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03090-06410	不锈钢	黑色 RAL 7021	B	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03090-0620684	不锈钢	红色 RAL 3020	B	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03090-0630884	不锈钢	红色 RAL 3020	B	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03090-0641084	不锈钢	红色 RAL 3020	B	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34