

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或灰口铸铁。


规格：
磷化。

提示：

标准 HTD 型材，具有公制间距（半圆齿）。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

灰口铸铁制成的齿形带轮的辐条数量可能会有所不同。

图纸



商品概述

订货号	材料	类型	齿数	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0820018	钢制	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	28	38
22004-0830018	钢制	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	38	48
22004-0850018	钢制	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	60	70

商品概述

订货号	材料	类型	齿数	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0820020	钢制	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	28	38
22004-0830020	钢制	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	38	48
22004-0850020	钢制	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	60	70
22004-0820022	钢制	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	28	38
22004-0850022	钢制	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	60	70
22004-0830022	钢制	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	38	48
22004-0820024	钢制	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	28	38
22004-0830024	钢制	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	38	48
22004-0850024	钢制	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	60	70
22004-0820026	钢制	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	28	38
22004-0830026	钢制	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	38	48
22004-0850026	钢制	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	60	70
22004-0830028	钢制	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	38	48
22004-0820028	钢制	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	28	38
22004-0850028	钢制	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	60	70
22004-0850030	钢制	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	60	70
22004-0830030	钢制	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	38	48
22004-0820030	钢制	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	28	38
22004-0830032	钢制	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	38	48
22004-0820032	钢制	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	28	38
22004-0850032	钢制	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	60	70
22004-0820034	钢制	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	28	38
22004-0830034	钢制	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	38	48
22004-0850034	钢制	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	60	70
22004-0820036	钢制	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	28	38
22004-0850036	钢制	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	60	70
22004-0830036	钢制	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	38	48
22004-0830038	钢制	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	38	48
22004-0850038	钢制	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	60	70
22004-0820038	钢制	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	28	38
22004-0830040	钢制	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	38	48
22004-0850040	钢制	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	60	70
22004-0820040	钢制	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	28	38
22004-0820044	灰口铸铁	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	28	38
22004-0830044	灰口铸铁	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	38	48
22004-0850044	灰口铸铁	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	60	70
22004-0850048	灰口铸铁	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	60	70
22004-0820048	灰口铸铁	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	28	38
22004-0830048	灰口铸铁	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	38	48
22004-0850056	灰口铸铁	H	56	142,6	90	18	141,23	150	117	60	60
22004-0830056	灰口铸铁	B	56	142,6	90	14	141,23	150	117	38	48
22004-0820056	灰口铸铁	B	56	142,6	80	14	141,23	150	117	28	38
22004-0830060	灰口铸铁	B	60	152,79	90	14	151,42	158	127	38	48
22004-0850060	灰口铸铁	H	60	152,79	100	18	151,42	158	127	60	60
22004-0820060	灰口铸铁	B	60	152,79	80	14	151,42	158	127	28	38
22004-0820064	灰口铸铁	B	64	162,97	80	14	161,6	168	137	28	38
22004-0830064	灰口铸铁	B	64	162,97	90	14	161,6	168	137	38	48
22004-0850064	灰口铸铁	H	64	162,97	100	18	161,6	168	137	60	60
22004-0820072	灰口铸铁	B	72	183,35	80	18	181,97	192	158	28	38
22004-0850072	灰口铸铁	H	72	183,35	100	18	181,97	192	158	60	60
22004-0830072	灰口铸铁	B	72	183,35	95	14	181,97	192	158	38	48
22004-0850080	灰口铸铁	I	80	203,72	110	18	202,35	-	179	60	60
22004-0830080	灰口铸铁	E	80	203,72	100	14	202,35	-	179	38	48
22004-0820080	灰口铸铁	E	80	203,72	90	14	202,35	-	179	28	38
22004-0830084	灰口铸铁	E	84	213,9	100	14	212,53	-	190	38	48
22004-0850084	灰口铸铁	J	84	213,9	110	18	212,53	-	190	60	60
22004-0820084	灰口铸铁	E	84	213,9	90	14	212,53	-	190	28	38
22004-0830090	灰口铸铁	E	90	229,18	100	14	227,81	-	204	38	48
22004-0820090	灰口铸铁	E	90	229,18	90	14	227,81	-	204	28	38
22004-0850090	灰口铸铁	J	90	229,18	110	18	227,81	-	204	60	60
22004-0850112	灰口铸铁	J	112	285,21	110	20	283,83	-	260	60	60
22004-0820112	灰口铸铁	E	112	285,21	90	20	283,83	-	260	28	38
22004-0830112	灰口铸铁	E	112	285,21	100	20	283,83	-	260	38	48
22004-0830144	灰口铸铁	E	144	366,69	100	20	365,32	-	342	38	48
22004-0820144	灰口铸铁	E	144	366,69	90	20	365,32	-	342	28	38

商品概述

订货号	材料	类型	齿数	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0850144	灰口铸铁	J	144	366,69	110	20	365,32	-	342	60	60
22004-0850168	灰口铸铁	J	168	427,8	120	20	426,42	-	403	60	60
22004-0830168	灰口铸铁	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	38	48
22004-0820168	灰口铸铁	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	28	38
22004-0820192	灰口铸铁	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	28	38
22004-0830192	灰口铸铁	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	38	48
22004-0850192	灰口铸铁	J	192	488,92	130	20	487,54	-	465	60	60