

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
镀锌。

提示：

*A 的单位为 mm，壳体长度 H=18 mm、H=30 mm、H=40 mm 以及 H=50 mm。

附件：


聚酰胺旋转锁销 05567。

锌制旋转锁销，长型 05568。

旋转锁销，带 T 型把手 05572。

旋转锁销，带 L 型把手 05573。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	B	B1	A 壳体长度 H=18	A 壳体长度 H=30	A 壳体长度 H=40	A 壳体长度 H=50	L
05569-135X160	钢制	19,5	8,1	16	28	38	48	35
05569-135X180	钢制	19,5	8,1	18	30	40	50	35
05569-135X200	钢制	19,5	8,1	20	32	42	52	35
05569-135X220	钢制	19,5	8,1	22	34	44	54	35
05569-135X240	钢制	19,5	8,1	24	36	46	56	35
05569-145X040	钢制	19,5	8,1	4	16	26	36	45
05569-145X060	钢制	19,5	8,1	6	18	28	38	45
05569-145X080	钢制	19,5	8,1	8	20	30	40	45
05569-145X100	钢制	19,5	8,1	10	22	32	42	45

商品概述

订货号	主体材料	B	B1	A 壳体长度 H=18	A 壳体长度 H=30	A 壳体长度 H=40	A 壳体长度 H=50	L
05569-145X120	钢制	19,5	8,1	12	24	34	44	45
05569-145X140	钢制	19,5	8,1	14	26	36	46	45
05569-145X160	钢制	19,5	8,1	16	28	38	48	45
05569-145X180	钢制	19,5	8,1	18	30	40	50	45
05569-145X200	钢制	19,5	8,1	20	32	42	52	45
05569-145X220	钢制	19,5	8,1	22	34	44	54	45
05569-145X240	钢制	19,5	8,1	24	36	46	56	45
05569-145X260	钢制	19,5	8,1	26	38	48	58	45
05569-145X280	钢制	19,5	8,1	28	40	50	60	45
05569-145X300	钢制	19,5	8,1	30	42	52	62	45
05569-145X320	钢制	19,5	8,1	32	44	54	64	45
05569-145X340	钢制	19,5	8,1	34	46	56	66	45
05569-145X360	钢制	19,5	8,1	36	48	58	68	45
05569-145X380	钢制	19,5	8,1	38	50	60	70	45
05569-145X400	钢制	19,5	8,1	40	52	62	72	45
05569-145X420	钢制	19,5	8,1	42	54	64	74	45