

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制或不锈钢制 (A1)。

规格：
钢制，强度等级 5.8，亮色
不锈钢，亮色。

提示：
其根据 DIN 653 或 DIN 653-A 标准供货。

钢制滚花旋钮上可能有一层氧化层，会导致颜色变黑。
*无 H 尺寸的滚花旋钮不带螺杆。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	D	D1	D3	H	K	L
06089-03X10	钢制	M3	12	3	-	2,5	10
06089-03X12	钢制	M3	12	3	4,5	2,5	12
06089-03X16	钢制	M3	12	3	4,5	2,5	16
06089-04X8	钢制	M4	16	4	-	3,5	8
06089-04X10	钢制	M4	16	4	-	3,5	10
06089-04X12	钢制	M4	16	4	-	3,5	12
06089-04X16	钢制	M4	16	4	6,5	3,5	16
06089-04X20	钢制	M4	16	4	6,5	3,5	20
06089-05X10	钢制	M5	20	5	-	4	10
06089-05X12	钢制	M5	20	5	-	4	12
06089-05X16	钢制	M5	20	5	-	4	16
06089-05X20	钢制	M5	20	5	7	4	20
06089-05X25	钢制	M5	20	5	7	4	25
06089-05X30	钢制	M5	20	5	7	4	30
06089-06X12	钢制	M6	24	6	-	5	12
06089-06X16	钢制	M6	24	6	-	5	16
06089-06X20	钢制	M6	24	6	9	5	20
06089-06X25	钢制	M6	24	6	9	5	25
06089-06X30	钢制	M6	24	6	9	5	30
06089-06X35	钢制	M6	24	6	9	5	35
06089-06X40	钢制	M6	24	6	9	5	40
06089-08X16	钢制	M8	30	8	-	6	16
06089-08X20	钢制	M8	30	8	-	6	20
06089-08X25	钢制	M8	30	8	11	6	25
06089-08X30	钢制	M8	30	8	11	6	30
06089-08X35	钢制	M8	30	8	11	6	35
06089-08X40	钢制	M8	30	8	11	6	40

商品概述

订货号	主体材料	D	D1	D3	H	K	L
06089-10X20	钢制	M10	36	10	-	8	20
06089-10X25	钢制	M10	36	10	-	8	25
06089-10X30	钢制	M10	36	10	14	8	30
06089-10X35	钢制	M10	36	10	14	8	35
06089-10X40	钢制	M10	36	10	14	8	40
06089-032X10	不锈钢	M3	12	3	-	2,5	10
06089-032X12	不锈钢	M3	12	3	4,5	2,5	12
06089-032X16	不锈钢	M3	12	3	4,5	2,5	16
06089-042X8	不锈钢	M4	16	4	-	3,5	8
06089-042X10	不锈钢	M4	16	4	-	3,5	10
06089-042X12	不锈钢	M4	16	4	-	3,5	12
06089-042X16	不锈钢	M4	16	4	6,5	3,5	16
06089-042X20	不锈钢	M4	16	4	6,5	3,5	20
06089-052X10	不锈钢	M5	20	5	-	4	10
06089-052X12	不锈钢	M5	20	5	-	4	12
06089-052X16	不锈钢	M5	20	5	-	4	16
06089-052X20	不锈钢	M5	20	5	7	4	20
06089-052X25	不锈钢	M5	20	5	7	4	25
06089-052X30	不锈钢	M5	20	5	7	4	30
06089-062X12	不锈钢	M6	24	6	-	5	12
06089-062X16	不锈钢	M6	24	6	-	5	16
06089-062X20	不锈钢	M6	24	6	9	5	20
06089-062X25	不锈钢	M6	24	6	9	5	25
06089-062X30	不锈钢	M6	24	6	9	5	30
06089-062X35	不锈钢	M6	24	6	9	5	35
06089-062X40	不锈钢	M6	24	6	9	5	40
06089-082X16	不锈钢	M8	30	8	-	6	16
06089-082X20	不锈钢	M8	30	8	-	6	20
06089-082X25	不锈钢	M8	30	8	11	6	25
06089-082X30	不锈钢	M8	30	8	11	6	30
06089-102X20	不锈钢	M10	36	10	-	8	20
06089-102X25	不锈钢	M10	36	10	-	8	25
06089-102X30	不锈钢	M10	36	10	14	8	30
06089-102X40	不锈钢	M10	36	10	14	8	40