

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢 A2.

规格：
钢制，电镀锌。
不锈钢，亮色。


提示：
六角螺母，带夹紧件，DIN 980，V 型（全金属螺母，单件）。

表中显示了螺母的最大高度 H max。
不锈钢型号的形状和尺寸与 DIN 934 相同，但增加了额外的卷曲度。

图纸提示：

- a) 钢
- b) 不锈钢

图纸



商品概述

订货号	主体材料	强度等级	D	E	H	M	SW
07215-204	钢制	8	M4	7,66	4,2	2,2	7
07215-205	钢制	8	M5	8,79	5,1	2,75	8
07215-206	钢制	8	M6	11,05	6	3,3	10
07215-208	钢制	8	M8	14,38	8	4,4	13
07215-210	钢制	8	M10	18,9	10	5,5	17
07215-212	钢制	8	M12	21,1	12	6,6	19
07215-214	钢制	8	M14	23,9	14	7,7	22
07215-216	钢制	8	M16	26,76	16	8,8	24
07215-220	钢制	8	M20	32,95	20	11	30
07215-224	钢制	8	M24	39,55	24	13,2	36
07215-227	钢制	8	M27	45,2	27	14,8	41
07215-230	钢制	8	M30	50,85	30	16,5	46
07215-308	钢制	10	M8	14,38	8	4,4	13
07215-310	钢制	10	M10	18,9	10	5,5	17
07215-312	钢制	10	M12	21,1	12	6,6	19
07215-314	钢制	10	M14	23,9	14	7,7	22
07215-316	钢制	10	M16	26,76	16	8,8	24
07215-320	钢制	10	M20	32,95	20	11	30
07215-324	钢制	10	M24	35	24	13,2	36
07215-327	钢制	10	M27	45,2	27	14,8	41
07215-330	钢制	10	M30	50,85	30	16,5	46
07215-104	不锈钢 A2	70	M4	7,66	3,2	2,2	7
07215-105	不锈钢 A2	70	M5	8,79	4	2,75	8
07215-106	不锈钢 A2	70	M6	11,05	5	3,3	10
07215-108	不锈钢 A2	70	M8	14,38	6,5	4,4	13
07215-110	不锈钢 A2	70	M10	18,9	8	5,5	17
07215-112	不锈钢 A2	70	M12	21,1	10	6,6	19
07215-114	不锈钢 A2	70	M14	23,9	11	7,7	22
07215-116	不锈钢 A2	70	M16	26,76	13	8,8	24
07215-120	不锈钢 A2	70	M20	32,95	16	11	30

商品概述

订货号	主体材料	强度等级	D	E	H	M	SW
07215-124	不锈钢 A2	70	M24	39,55	19	13,2	36