


商品描述/产品说明



产品说明

规格：
亮色或电镀锌。
表面硬化，最低 550HV。

图纸



商品概述

订货号	强度等级	主体表面	B	D	L	D1	K	SW	N (数量)
07173-305X10	100	亮色 (黑色)	8,4	M5	10	11,2	4,3	8	28
07173-305X12	100	亮色 (黑色)	10,4	M5	12	11,2	4,3	8	28
07173-305X16	100	亮色 (黑色)	14,4	M5	16	11,2	4,3	8	28
07173-305X20	100	亮色 (黑色)	18,4	M5	20	11,2	4,3	8	28
07173-306X10	100	亮色 (黑色)	8	M6	10	14,2	5,5	10	36
07173-306X12	100	亮色 (黑色)	10	M6	12	14,2	5,5	10	36
07173-306X16	100	亮色 (黑色)	14	M6	16	14,2	5,5	10	36
07173-306X20	100	亮色 (黑色)	18	M6	20	14,2	5,5	10	36
07173-306X25	100	亮色 (黑色)	23	M6	25	14,2	5,5	10	36
07173-308X12	100	亮色 (黑色)	9,5	M8	12	18,2	7	13	48
07173-308X16	100	亮色 (黑色)	13,5	M8	16	18,2	7	13	48
07173-308X20	100	亮色 (黑色)	17,5	M8	20	18,2	7	13	48
07173-308X25	100	亮色 (黑色)	22,5	M8	25	18,2	7	13	48
07173-308X30	100	亮色 (黑色)	27,5	M8	30	18,2	7	13	48
07173-308X35	100	亮色 (黑色)	32,5	M8	35	18,2	7	13	48
07173-308X40	100	亮色 (黑色)	37,5	M8	40	18,2	7	13	48
07173-310X16	100	亮色 (黑色)	13	M10	16	21	8,5	15	48
07173-310X20	100	亮色 (黑色)	17	M10	20	21	8,5	15	48
07173-310X25	100	亮色 (黑色)	22	M10	25	21	8,5	15	48
07173-310X30	100	亮色 (黑色)	27	M10	30	21	8,5	15	48
07173-310X35	100	亮色 (黑色)	32	M10	35	21	8,5	15	48
07173-310X40	100	亮色 (黑色)	37	M10	40	21	8,5	15	48
07173-310X45	100	亮色 (黑色)	42	M10	45	21	8,5	15	48
07173-310X50	100	亮色 (黑色)	47	M10	50	21	8,5	15	48
07173-312X20	100	亮色 (黑色)	16,5	M12	20	24	10	17	60
07173-312X25	100	亮色 (黑色)	21,5	M12	25	24	10	17	60
07173-312X30	100	亮色 (黑色)	26,5	M12	30	24	10	17	60
07173-312X35	100	亮色 (黑色)	31,5	M12	35	24	10	17	60
07173-312X40	100	亮色 (黑色)	36,5	M12	40	24	10	17	60
07173-312X45	100	亮色 (黑色)	41,5	M12	45	24	10	17	60
07173-312X50	100	亮色 (黑色)	46,5	M12	50	24	10	17	60
07173-312X55	100	亮色 (黑色)	51,5	M12	55	24	10	17	60
07173-312X60	100	亮色 (黑色)	56,5	M12	60	24	10	17	60
07173-312X75	100	亮色 (黑色)	71,5	M12	75	24	10	17	60
07173-316X25	100	亮色 (黑色)	21	M16	25	31	14	22	72
07173-316X30	100	亮色 (黑色)	26	M16	30	31	14	22	72

商品概述

订货号	强度等级	主体表面	B	D	L	D1	K	SW	N (数量)
07173-316X35	100	亮色 (黑色)	31	M16	35	31	14	22	72
07173-316X40	100	亮色 (黑色)	36	M16	40	31	14	22	72
07173-316X45	100	亮色 (黑色)	41	M16	45	31	14	22	72
07173-316X50	100	亮色 (黑色)	46	M16	50	31	14	22	72
07173-316X55	100	亮色 (黑色)	51	M16	55	31	14	22	72
07173-316X60	100	亮色 (黑色)	56	M16	60	31	14	22	72
07173-316X65	100	亮色 (黑色)	61	M16	65	31	14	22	72
07173-316X70	100	亮色 (黑色)	66	M16	70	31	14	22	72
07173-505X10	100	电镀锌	8,4	M5	10	11,2	4,3	8	28
07173-505X12	100	电镀锌	10,4	M5	12	11,2	4,3	8	28
07173-505X16	100	电镀锌	14,4	M5	16	11,2	4,3	8	28
07173-505X20	100	电镀锌	18,4	M5	20	11,2	4,3	8	28
07173-506X10	100	电镀锌	8	M6	10	14,2	5,5	10	36
07173-506X12	100	电镀锌	10	M6	12	14,2	5,5	10	36
07173-506X16	100	电镀锌	14	M6	16	14,2	5,5	10	36
07173-506X20	100	电镀锌	18	M6	20	14,2	5,5	10	36
07173-506X25	100	电镀锌	23	M6	25	14,2	5,5	10	36
07173-508X12	100	电镀锌	9,5	M8	12	18,2	7	13	48
07173-508X16	100	电镀锌	13,5	M8	16	18,2	7	13	48
07173-508X20	100	电镀锌	17,5	M8	20	18,2	7	13	48
07173-508X25	100	电镀锌	22,5	M8	25	18,2	7	13	48
07173-508X30	100	电镀锌	27,5	M8	30	18,2	7	13	48
07173-508X40	100	电镀锌	37,5	M8	40	18,2	7	13	48
07173-510X16	100	电镀锌	13	M10	16	21	8,5	15	48
07173-510X20	100	电镀锌	17	M10	20	21	8,5	15	48
07173-510X25	100	电镀锌	22	M10	25	21	8,5	15	48
07173-510X30	100	电镀锌	27	M10	30	21	8,5	15	48
07173-510X35	100	电镀锌	32	M10	35	21	8,5	15	48
07173-510X40	100	电镀锌	37	M10	40	21	8,5	15	48
07173-510X50	100	电镀锌	47	M10	50	21	8,5	15	48
07173-512X20	100	电镀锌	16,5	M12	20	24	10	17	60
07173-512X25	100	电镀锌	21,5	M12	25	24	10	17	60
07173-512X30	100	电镀锌	26,5	M12	30	24	10	17	60
07173-512X35	100	电镀锌	31,5	M12	35	24	10	17	60
07173-512X40	100	电镀锌	36,5	M12	40	24	10	17	60
07173-512X45	100	电镀锌	41,5	M12	45	24	10	17	60
07173-512X50	100	电镀锌	46,5	M12	50	24	10	17	60
07173-512X60	100	电镀锌	56,5	M12	60	24	10	17	60
07173-512X75	100	电镀锌	71,5	M12	75	24	10	17	60
07173-516X25	100	电镀锌	21	M16	25	31	14	22	72
07173-516X35	100	电镀锌	31	M16	35	31	14	22	72
07173-516X40	100	电镀锌	36	M16	40	31	14	22	72
07173-516X45	100	电镀锌	41	M16	45	31	14	22	72
07173-516X50	100	电镀锌	46	M16	50	31	14	22	72
07173-516X55	100	电镀锌	51	M16	55	31	14	22	72
07173-516X60	100	电镀锌	56	M16	60	31	14	22	72
07173-516X70	100	电镀锌	66	M16	70	31	14	22	72