

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
钢制，不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。

规格：  
钢制，强度等级 10.9，亮色或电镀锌。  
不锈钢 A2-70，亮色。  
不锈钢 A4-70，亮色。

提示：  
DIN EN ISO 7380-1 - A 型：半圆头螺栓，带内六角。  
DIN EN ISO 7380-2 - B 型：半圆头螺栓，带内六角和凸缘。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料 | 主体表面    | 强度等级 | D  | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | DK   | D1 | K    | SW  |
|---------------|----|------|---------|------|----|----|----------|----------|------|----|------|-----|
| 07174-1303X8  | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M3 | 8  | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1303X10 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M3 | 10 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1303X12 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M3 | 12 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1303X16 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M3 | 16 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1303X20 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M3 | 20 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1304X8  | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 8  | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1304X10 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 10 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1304X12 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 12 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1304X16 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 16 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1304X20 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 20 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1304X25 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 25 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1304X30 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5      | 10       | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1305X8  | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 8  | 0        | 0,24     | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X10 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 10 | 0        | 0,24     | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X12 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 12 | 0        | 0,24     | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X16 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 16 | 0        | 0,24     | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X20 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 20 | 0        | 0,24     | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X25 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 25 | 0        | 0,24     | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X30 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 30 | 4        | 8        | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X35 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 35 | 9        | 13       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1305X40 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5 | 40 | 14       | 18       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1306X8  | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 8  | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X10 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 10 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X12 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 12 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X16 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 16 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X20 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 20 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X25 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 25 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X30 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 30 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X35 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6 | 35 | 6        | 11       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料 | 主体表面    | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | DK   | D1 | K    | SW  |
|---------------|----|------|---------|------|-----|----|----------|----------|------|----|------|-----|
| 07174-1306X40 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 40 | 11       | 16       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X45 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 45 | 16       | 21       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X50 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 50 | 21       | 26       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X55 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 55 | 26       | 31       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1306X60 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 60 | 31       | 36       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1308X8  | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 8  | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X10 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 10 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X12 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 12 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X16 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 16 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X20 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 20 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X25 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 25 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X30 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 30 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X35 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 35 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X40 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 40 | 5,75     | 12       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X45 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 45 | 10,75    | 17       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X50 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 50 | 15,75    | 22       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X55 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 55 | 20,75    | 27       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1308X60 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 60 | 25,75    | 32       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1310X12 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 12 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X16 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 16 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X20 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 20 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X25 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 25 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X30 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 30 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X35 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 35 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X40 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 40 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X45 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5      | 13       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X50 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 50 | 10,5     | 18       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X55 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 55 | 15,5     | 23       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1310X60 | A  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 60 | 20,5     | 28       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1503X8  | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M3  | 8  | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1503X10 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M3  | 10 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1503X12 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M3  | 12 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1503X16 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M3  | 16 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1503X20 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M3  | 20 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1504X8  | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 8  | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1504X10 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 10 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1504X12 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 12 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1504X16 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 16 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1504X20 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 20 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1504X25 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 25 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1504X30 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 30 | 6,5      | 10       | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1505X8  | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 8  | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X10 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 10 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X12 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 12 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X16 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 16 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X20 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 20 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X25 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 25 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X30 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 30 | 4        | 8        | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X35 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 35 | 9        | 13       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X40 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 40 | 14       | 18       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1505X45 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 45 | 19       | 23       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1506X8  | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 8  | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X10 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 10 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X12 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 12 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X16 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 16 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X20 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 20 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X25 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 25 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X30 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 30 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X35 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 35 | 6        | 11       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X40 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 40 | 11       | 16       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X45 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 45 | 16       | 21       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X50 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 50 | 21       | 26       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X55 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 55 | 26       | 31       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1506X60 | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 60 | 31       | 36       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1508X8  | A  | 钢制   | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 8  | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料   | 主体表面 | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | DK   | D1 | K    | SW  |
|---------------|----|--------|------|------|-----|----|----------|----------|------|----|------|-----|
| 07174-1508X10 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 10 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X12 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 12 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X16 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 16 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X20 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 20 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X25 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 25 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X30 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 30 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X35 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 35 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X40 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 40 | 5,75     | 12       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X45 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 45 | 10,75    | 17       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X50 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 50 | 15,75    | 22       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X55 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 55 | 20,75    | 27       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1508X60 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 60 | 25,75    | 32       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1510X12 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 12 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X16 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 16 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X20 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 20 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X25 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 25 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X30 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 30 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X35 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 35 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X40 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 40 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X45 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 45 | 5,5      | 13       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X50 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 50 | 10,5     | 18       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X55 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 55 | 15,5     | 23       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1510X60 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 60 | 20,5     | 28       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1512X16 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 16 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X20 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 20 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X25 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 25 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X30 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 30 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X35 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 35 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X40 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 40 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X45 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 45 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X50 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 50 | 0        | 5,25     | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1512X60 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 60 | 15,25    | 24       | 21   | -  | 6,6  | 8   |
| 07174-1516X30 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M16 | 30 | 0        | 6        | 28   | -  | 8,8  | 10  |
| 07174-1516X40 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M16 | 40 | 0        | 6        | 28   | -  | 8,8  | 10  |
| 07174-1516X45 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M16 | 45 | 0        | 6        | 28   | -  | 8,8  | 10  |
| 07174-1516X50 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M16 | 50 | 0        | 6        | 28   | -  | 8,8  | 10  |
| 07174-1516X60 | A  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M16 | 60 | 0        | 6        | 28   | -  | 8,8  | 10  |
| 07174-1103X8  | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 8  | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1103X10 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 10 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1103X12 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 12 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1103X16 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 16 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1103X20 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 20 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1104X8  | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 8  | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1104X10 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 10 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1104X12 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 12 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1104X16 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 16 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1104X20 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 20 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1104X25 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 25 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1104X30 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 30 | 6,5      | 30       | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1105X8  | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 8  | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X10 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 10 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X12 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 12 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X16 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 16 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X20 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 20 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X25 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 25 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X30 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 30 | 4        | 8        | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X40 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 40 | 14       | 18       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1105X45 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 45 | 19       | 23       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1106X8  | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 8  | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X10 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 10 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X12 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 12 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X16 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 16 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X20 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 20 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X25 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 25 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X30 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 30 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料   | 主体表面 | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | DK   | D1 | K    | SW  |
|---------------|----|--------|------|------|-----|----|----------|----------|------|----|------|-----|
| 07174-1106X35 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 35 | 6        | 11       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X40 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 40 | 11       | 6        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X45 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 45 | 16       | 21       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X50 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 50 | 21       | 26       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1106X60 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 60 | 31       | 36       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1108X10 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 10 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X12 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 12 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X16 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 16 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X20 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 20 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X25 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 25 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X30 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 30 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X35 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 35 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X40 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 40 | 5,75     | 12       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X45 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 45 | 10,75    | 17       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X50 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 50 | 15,75    | 22       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1108X60 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 60 | 25,75    | 32       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1110X16 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M10 | 16 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1110X20 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M10 | 20 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1110X25 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M10 | 25 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1110X30 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M10 | 30 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1110X40 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M10 | 40 | 0        | 4,5      | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1110X50 | A  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M10 | 50 | 10,5     | 18       | 17,5 | -  | 5,5  | 6   |
| 07174-1603X10 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M3  | 10 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1603X12 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M3  | 12 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1603X16 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M3  | 16 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1603X20 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M3  | 20 | 0        | 1,5      | 5,7  | -  | 1,65 | 2   |
| 07174-1604X8  | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 8  | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1604X10 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 10 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1604X12 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 12 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1604X16 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 16 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1604X20 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 20 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1604X25 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 25 | 0        | 2,1      | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1604X30 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M4  | 30 | 6,5      | 10       | 7,6  | -  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-1605X8  | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 8  | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X10 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 10 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X12 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 12 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X16 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 16 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X20 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 20 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X25 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 25 | 0        | 2,4      | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X30 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 30 | 4        | 8        | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X40 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 40 | 14       | 18       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1605X45 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M5  | 45 | 19       | 23       | 9,5  | -  | 2,75 | 3   |
| 07174-1606X8  | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 8  | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X10 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 10 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X12 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 12 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X16 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 16 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X20 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 20 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X25 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 25 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X30 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 30 | 0        | 3        | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X35 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 35 | 6        | 11       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X40 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 40 | 11       | 16       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X45 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 45 | 16       | 21       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X50 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 50 | 21       | 26       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1606X60 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M6  | 60 | 31       | 36       | 10,5 | -  | 3,3  | 4   |
| 07174-1608X10 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 10 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X12 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 12 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X16 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 16 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X20 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 20 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X25 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 25 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X30 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 30 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X35 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 35 | 0        | 3,75     | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X40 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 40 | 5,75     | 12       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X45 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 45 | 10,75    | 17       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X50 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 50 | 15,75    | 22       | 14   | -  | 4,4  | 5   |
| 07174-1608X60 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色   | 70   | M8  | 60 | 25,75    | 32       | 14   | -  | 4,4  | 5   |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料   | 主体表面    | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | DK   | D1   | K    | SW  |
|---------------|----|--------|---------|------|-----|----|----------|----------|------|------|------|-----|
| 07174-1610X16 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色      | 70   | M10 | 16 | 0        | 4,5      | 17,5 | -    | 5,5  | 6   |
| 07174-1610X20 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色      | 70   | M10 | 20 | 0        | 4,5      | 17,5 | -    | 5,5  | 6   |
| 07174-1610X25 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色      | 70   | M10 | 25 | 0        | 4,5      | 17,5 | -    | 5,5  | 6   |
| 07174-1610X30 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色      | 70   | M10 | 30 | 0        | 4,5      | 17,5 | -    | 5,5  | 6   |
| 07174-1610X40 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色      | 70   | M10 | 40 | 0        | 4,5      | 17,5 | -    | 5,5  | 6   |
| 07174-1610X50 | A  | 不锈钢 A4 | 亮色      | 70   | M10 | 50 | 10,5     | 18       | 17,5 | -    | 5,5  | 6   |
| 07174-2304X8  | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 8  | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X10 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 10 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X12 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 12 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X16 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 16 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X20 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 20 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X25 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 25 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X30 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 30 | 6,5      | 10       | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2305X8  | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 8  | 0        | 0,24     | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X10 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 10 | 0        | 0,24     | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X12 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 12 | 0        | 0,24     | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X16 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 16 | 0        | 0,24     | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X20 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 20 | 0        | 0,24     | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X25 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 25 | 0        | 0,24     | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X30 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 30 | 4        | 8        | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X35 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 35 | 9        | 13       | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2306X8  | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 8  | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X10 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 10 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X12 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 12 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X16 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 16 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X20 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 20 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X25 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 25 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X30 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 30 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X35 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 35 | 6        | 11       | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X40 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 40 | 11       | 16       | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2308X12 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 12 | 0        | 3,75     | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X16 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 16 | 0        | 3,75     | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X20 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 20 | 0        | 3,75     | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X25 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 25 | 0        | 3,75     | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X30 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 30 | 0        | 3,75     | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X35 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 35 | 0        | 3,75     | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X40 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 40 | 5,75     | 12       | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X50 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 50 | 15,75    | 22       | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X60 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 60 | 25,75    | 32       | -    | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2310X25 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 25 | 0        | 4,5      | -    | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2310X30 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 30 | 0        | 4,5      | -    | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2310X35 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 35 | 0        | 4,5      | -    | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2504X8  | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 8  | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X10 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 10 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 12 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 16 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 20 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 25 | 0        | 2,1      | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 30 | 6,5      | 10       | -    | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2505X8  | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 8  | 0        | 2,4      | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X10 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 10 | 0        | 2,4      | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 12 | 0        | 2,4      | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 16 | 0        | 2,4      | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 20 | 0        | 2,4      | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 25 | 0        | 2,4      | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 30 | 4        | 8        | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X35 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 35 | 9        | 13       | -    | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2506X8  | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 8  | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X10 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 10 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 12 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 16 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 20 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 25 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 30 | 0        | 3        | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X35 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 35 | 6        | 11       | -    | 13,6 | 3,3  | 4   |



## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料   | 主体表面 | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | DK | D1   | K    | SW  |
|---------------|----|--------|------|------|-----|----|----------|----------|----|------|------|-----|
| 07174-2506X40 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M6  | 40 | 11       | 16       | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2508X12 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 12 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X16 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 16 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X20 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 20 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X25 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 25 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X30 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 30 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X35 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 35 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X40 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 40 | 5,75     | 12       | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X50 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 50 | 15,75    | 22       | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X60 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M8  | 60 | 25,75    | 32       | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2510X20 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 20 | 0        | 4,5      | -  | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X30 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 30 | 0        | 4,5      | -  | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X35 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 35 | 0        | 4,5      | -  | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X40 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 40 | 0        | 4,5      | -  | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X50 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M10 | 50 | 10,5     | 18       | -  | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2512X20 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 20 | 0        | 5,25     | -  | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X25 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 25 | 0        | 5,25     | -  | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X30 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 30 | 0        | 5,25     | -  | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X40 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 40 | 0        | 5,25     | -  | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X50 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 50 | 0        | 5,25     | -  | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X60 | B  | 钢制     | 电镀锌  | 10.9 | M12 | 60 | 15,25    | 24       | -  | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2103X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 8  | 0        | 1,5      | -  | 6,9  | 1,65 | 2   |
| 07174-2103X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M3  | 10 | 0        | 1,5      | -  | 6,9  | 1,65 | 2   |
| 07174-2104X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 8  | 0        | 2,1      | -  | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 10 | 0        | 2,1      | -  | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 12 | 0        | 2,1      | -  | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 16 | 0        | 2,1      | -  | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 20 | 0        | 2,1      | -  | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M4  | 25 | 0        | 2,1      | -  | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2105X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 8  | 0        | 2,4      | -  | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 10 | 0        | 2,4      | -  | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 12 | 0        | 2,4      | -  | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 16 | 0        | 2,4      | -  | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 20 | 0        | 2,4      | -  | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M5  | 25 | 0        | 2,4      | -  | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2106X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 8  | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 10 | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 12 | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 16 | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 20 | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 25 | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X30 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 30 | 0        | 3        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X35 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 35 | 6        | 11       | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X40 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 40 | 11       | 6        | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X45 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6  | 45 | 16       | 21       | -  | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2108X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 10 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2108X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 12 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2108X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 16 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2108X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 20 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2108X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8  | 25 | 0        | 3,75     | -  | 17,8 | 4,4  | 5   |