

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢 A2.


规格：
钢制镀锌。
亮色不锈钢。

提示：

弹簧插头用于固定顶销和轴。可便捷安装并可重复使用。末端经过打磨而无毛刺。

双螺纹的弹簧插头具备平稳的弹性变形曲线，因此可轻易安装。通过双螺纹可安装安全锁，因而弹簧插头不易丢失。

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	D1	D2	D3	D4 = 用于螺栓 Ø	L1	L2
07337-12225	D	钢制	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
07337-12280	D	钢制	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
07337-12360	D	钢制	3,6	20	4	14-20	64	32
07337-12450	D	钢制	4,5	25	5	20-26	80	39
07337-12560	D	钢制	5,6	25	6,3	26-34	97	45
07337-12630	D	钢制	6,3	30	7	34-45	125	56
07337-12700	D	钢制	7	30	8	45-56	150	63
07337-22225	D	不锈钢 A2	2,25	20	2,5	7-9	42	24
07337-22280	D	不锈钢 A2	2,8	20	3,2	11-14	48	26
07337-22360	D	不锈钢 A2	3,6	20	4	14-20	64	32
07337-22450	D	不锈钢 A2	4,5	25	5	20-26	80	39
07337-22560	D	不锈钢 A2	5,6	25	6,3	26-34	97	45