

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，硬化，至少 550 HV 1，电镀锌。
不锈钢，亮色。

提示：
锥形滑脂嘴配有锥形（圆锥状）螺纹。这种螺纹适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样，这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	A	D	L max.	L1	SW
97940-1306100	C	90 倾斜式，带六角	钢制	13	M6X1	18	5,5	9
97940-1308100	C	90 倾斜式，带六角	钢制	13	M8X1	18	5,5	9
97940-1308125	C	90 倾斜式，带六角	钢制	12	M8X1,25	18	5,5	9
97940-1310100	C	90 倾斜式，带六角	钢制	14	M10X1	18	5,5	11
97940-1310150	C	90 倾斜式，带六角	钢制	14	M10X1,5	18	5,5	11
97940-1318	C	90 倾斜式，带六角	钢制	14	R1/8	18	5,5	11
97940-1314	C	90 倾斜式，带六角	钢制	14	R1/4	22	6	14
97940-2306100	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	13	M6X1	18	5,5	9
97940-2308100	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	13	M8X1	18	5,5	9
97940-2308125	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	13	M8X1,25	18	5,5	9
97940-2310100	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	14	M10X1	18	5,5	11
97940-2310150	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	14	M10X1,5	20	5,5	11
97940-2318	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	14	R1/8	18	5,5	11
97940-2314	C	90 倾斜式，带六角	不锈钢	14	R1/4	22	6	14