


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
GJL 250 经退火处理，或者 EN AW-7075。

提示：
其长度 L 通过锯切进行加工，
并且提供一定的加工余量。

图纸提示：
加工面： ± 0.25 mm
未加工面： ± 2 mm
长度公差：
 ≤ 200 mm： $+3/+10$
从 201 mm 至 590 mm： $+8/+15$
 ≥ 600 mm： $+20/+50$

图纸



商品概述

订货号 灰口铸铁	订货号 铝制	L = 长度	B	H	H1	S	S1	R
01560-03X	01560-203X	600	80	80	25	16	21	6
01560-04X	-	300/600	100	100	32	20	26	8
01560-05X	01560-205X	200/300/600	125	125	45	20	26	8