

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢制或灰口铸铁。


规格：  
磷化。

提示：

标准 HTD 型材，具有公制间距（半圆齿）。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

灰口铸铁制成的齿形带轮的辐条数量可能会有所不同。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料 | 齿数  | D      | D1 max. | D2 max. | D3     | D4 max. | D5  | B  | L  |
|---------------|----|------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|-----|----|----|
| 22004-0830018 | A  | 钢制   | 18  | 45,84  | 32      | 12      | 44,46  | 51      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830020 | A  | 钢制   | 20  | 50,93  | 36      | 12      | 49,56  | 57      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830022 | A  | 钢制   | 22  | 56,02  | 43      | 12      | 54,65  | 62      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830024 | A  | 钢制   | 24  | 61,12  | 49      | 12      | 59,74  | 67      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830026 | A  | 钢制   | 26  | 66,21  | 50      | 12      | 64,84  | 73      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830028 | A  | 钢制   | 28  | 71,3   | 55      | 14      | 69,93  | 77      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830030 | A  | 钢制   | 30  | 76,39  | 60      | 14      | 75,02  | 84      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830032 | A  | 钢制   | 32  | 81,49  | 64      | 14      | 80,12  | 88      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830034 | A  | 钢制   | 34  | 86,58  | 70      | 14      | 85,21  | 94      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830036 | A  | 钢制   | 36  | 91,67  | 75      | 14      | 90,3   | 98      | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830038 | A  | 钢制   | 38  | 96,77  | 80      | 14      | 95,39  | 104     | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830040 | A  | 钢制   | 40  | 101,86 | 85      | 14      | 100,49 | 108     | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830044 | A  | 灰口铸铁 | 44  | 112,05 | 96      | 14      | 110,67 | 121     | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830048 | A  | 灰口铸铁 | 48  | 122,23 | 104     | 14      | 120,86 | 129     | -   | 38 | 48 |
| 22004-0830056 | B  | 灰口铸铁 | 56  | 142,6  | 90      | 14      | 141,23 | 150     | 117 | 38 | 48 |
| 22004-0830060 | B  | 灰口铸铁 | 60  | 152,79 | 90      | 14      | 151,42 | 158     | 127 | 38 | 48 |
| 22004-0830064 | B  | 灰口铸铁 | 64  | 162,97 | 90      | 14      | 161,6  | 168     | 137 | 38 | 48 |
| 22004-0830072 | B  | 灰口铸铁 | 72  | 183,35 | 95      | 14      | 181,97 | 192     | 158 | 38 | 48 |
| 22004-0830080 | E  | 灰口铸铁 | 80  | 203,72 | 100     | 14      | 202,35 | -       | 179 | 38 | 48 |
| 22004-0830084 | E  | 灰口铸铁 | 84  | 213,9  | 100     | 14      | 212,53 | -       | 190 | 38 | 48 |
| 22004-0830090 | E  | 灰口铸铁 | 90  | 229,18 | 100     | 14      | 227,81 | -       | 204 | 38 | 48 |
| 22004-0830112 | E  | 灰口铸铁 | 112 | 285,21 | 100     | 20      | 283,83 | -       | 260 | 38 | 48 |
| 22004-0830144 | E  | 灰口铸铁 | 144 | 366,69 | 100     | 20      | 365,32 | -       | 342 | 38 | 48 |
| 22004-0830168 | E  | 灰口铸铁 | 168 | 427,8  | 100     | 20      | 426,42 | -       | 403 | 38 | 48 |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料 | 齿数  | D      | D1 max. | D2 max. | D3     | D4 max. | D5  | B  | L  |
|---------------|----|------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|-----|----|----|
| 22004-0830192 | E  | 灰口铸铁 | 192 | 488,92 | 100     | 20      | 487,54 | -       | 465 | 38 | 48 |