

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 10。塑料涂层，红色。
锻制安全锁，镀锌。


提示：
吊钩带锻制安全锁。

吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力

图纸提示：
A 型：带环形头。
B 型：带叉头。

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型	链条 mm	A	A1	B	D	D1	L	L1	S	S1	承载负荷 kg
07791-11001400	环首	A	6	26	19	-	10	20,5	85	-	16	20	1400
07791-11002500	环首	A	7-8	33	26	-	11	25	105	-	19	29	2500
07791-11004000	环首	A	10	40	31	-	16	34	131	-	26	33	4000
07791-11006700	环首	A	13	51	40	-	19	43	163	-	33	45	6700
07791-11010000	环首	A	16	66	45	-	24,5	50	183	-	40	50	10000
07791-21001400	叉头	B	6	26	19	7,2	7,5	-	69	8	15	20	1400
07791-21001900	叉头	B	7	34	26	9,5	9	-	95	10	19	28	1900
07791-21002500	叉头	B	8	34	26	9,5	10	-	95	10	19	28	2500
07791-21004000	叉头	B	10	40	31	12	13	-	110	13,5	25	33	4000
07791-21006700	叉头	B	13	51	40	15	16	-	136	17	30	40	6700
-	叉头	B	16	56	45	18	20	-	155	22	37	48	10000

商品概述
