

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 10。塑料涂层，红色。

提示：
提起重物时，安全吊钩自动关上，并通过锁紧装置锁住吊钩的背面。打开系统时必须手动操作锁紧装置。


与锁上的锁紧装置一起，也保持未加负荷的状态挂上吊钩。

安全吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力

图纸提示：
A 型：带环形头。
B 型：带叉头。

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型	链条 mm	A	B	D	D1	D2	L	L1	S	S1	承载负荷 kg
07792-11001400	环首	A	6	28	-	11	21	35	109	-	16	21	1400
07792-11002500	环首	A	7-8	34	-	12	25	43	135	-	20	26	2500
07792-11004000	环首	A	10	45	-	16	33	56	168	-	25	30	4000
07792-11006700	环首	A	13	51	-	20	40	69	205	-	35	40	6700
-	环首	A	16	60	-	27	50	80	251	-	36	50	10000
07792-21001400	叉头	B	6	28	7	7,5	-	35	94	8	16	21	1400
07792-21001900	叉头	B	7	34	9	9	-	43	123	10	20	26	1900
07792-21002500	叉头	B	8	34	9	10	-	43	123	10	20	26	2500
07792-21004000	叉头	B	10	45	12	13	-	56	143	14	25	30	4000
07792-21006700	叉头	B	13	51	15	16	-	69	180	17	35	40	6700
-	叉头	B	16	60	19	21	-	80	215	19	36	50	10000

商品概述
