商品描述/产品说明

产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 10。塑料涂层，红色。

提示：
收缩吊钩用于在安装单股和多股链条时缩短链条。

各个收缩吊钩用于提升，但是不允许绑在一起，因为无法保证意外挂起。

收缩吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力

图纸提示：
A 型：带环形头。
B 型：带叉头。

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型	链条 mm	A	B	D	D1	L	L1	S	S1	T	承载负荷 kg
07793-11001400	环首	A	6	8	-	8,5	12	51,5	-	22	22	35,5	1400
07793-11002500	环首	A	7-8	10	-	11	17	69	-	30	28	47	2500
07793-11004000	环首	A	10	13	-	15	22	86,5	-	44	34	55	4000
07793-11006700	环首	A	13	17	-	18	26	110,5	-	53	47	81	6700
07793-11010000	环首	A	16	19	-	21	32	129	-	64	60	92	10000
07793-21001400	叉头	B	6	8	8	7,5	-	51	8,8	22	22	36	1400
07793-21001900	叉头	B	7	10	10	9	-	66	11	30	28	47	1900
07793-21002500	叉头	B	8	10	10	10	-	65	11	30	28	47	2500
07793-21004000	叉头	B	10	13	13	13	-	80	15	44	34	55	4000
07793-21006700	叉头	B	13	17	17	16	-	105	18	53	47	81	6700
07793-21010000	叉头	B	16	19	19	21	-	112	18	64	60	92	10000

商品概述