

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制规格：
外壳经调质和锰系磷化处理。
螺母经黑色氧化处理。

不锈钢规格：
外壳经调质和电解抛光处理。
螺母为亮色。

提示：
顶珠防转动保险。

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	B	D2	D3	H	L	E	SW	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)
02005-108	C	钢制	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
02005-110	C	钢制	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
02005-112	C	钢制	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
02005-116	C	钢制	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
02005-120	C	钢制	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
02005-1081	C	不锈钢	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
02005-1101	C	不锈钢	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
02005-1121	C	不锈钢	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
02005-1161	C	不锈钢	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
02005-1201	C	不锈钢	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90

商品概述
