02006_F 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,F 型,钢制平头顶珠,齿面



商品描述/产品说明



产品说明

材料:

调质钢主体。 顶珠为工具钢。

规格:

主体经调质。顶珠经硬化和黑色氧化处理。

提示

自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使 用。

球头稳定,可防止转动。


优点:


内置的O型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。

© norelem www.norelem.com 1/3



图纸





商品概述

订货号	类型	В	D2	D3	Н	H1	E	SW	顶珠 ø	负载能力 max. kN (静态负载)
02006-306X012	F	12	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
02006-306X025	F	25	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
02006-306X040	F	40	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
02006-308X012	F	12	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
02006-308X025	F	25	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
02006-308X040	F	40	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15

© norelem www.norelem.com 2/3

02006_F 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,F 型,钢制平头顶珠,齿 norelem



商品概述

© norelem www.norelem.com 3/3