




产品说明

材料：
调质钢主体。
顶珠为防锈和防酸型钢制。
嵌入件：
M 型为工具钢，齿面硬质合金。

规格：
主体经调质和黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理，亮色。
嵌入件：
M 型经黑色氧化处理。

提示：
自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外，自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。
轻轻按压圆柱头螺栓便可以将球头从外壳中取出。
球头稳定，可防止转动。

优点：
由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。



商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	夹持件 订货号
02007-910X015	M	15	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10107
02007-910X030	M	30	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10107
02007-910X050	M	50	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10107
02007-912X020	M	20	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12107
02007-912X040	M	40	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12107

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	顶珠 \varnothing	负载能力 max. kN (静态负载)	夹持件 订货号
02007-912X060	M	60	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12107
02007-916X025	M	25	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16107
02007-916X050	M	50	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16107
02007-916X080	M	80	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16107
02007-920X030	M	30	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20107
02007-920X060	M	60	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20107
02007-920X100	M	100	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20107
02007-924X040	M	40	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25107
02007-924X100	M	100	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25107