



产品说明

材料：

调质钢主体。

顶珠为防锈和防酸型钢制。

嵌入件：

K 型为 POM。

规格：

主体经调质和黑色氧化处理。

顶珠经硬化处理，亮色。

嵌入件：

K 型白色。

提示：

自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外，自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。

轻轻按压圆柱头螺栓便可以将球头从外壳中取出。


球头稳定，可防止转动。

优点：

由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。

内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸



商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 $\varnothing$	负载能力 max. kN (静态负载)	POM 插件的订货号
02009-720X030	K	30	M20	10	4	10	10	13	4	07113-10109
02009-720X050	K	50	M20	10	4	10	10	13	4	07113-10109
02009-720X070	K	70	M20	10	4	10	10	13	4	07113-10109
02009-724X040	K	40	M24	12	4	10	10	15	7	07113-12109
02009-724X080	K	80	M24	12	4	10	10	15	7	07113-12109