

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
主体为调质钢，顶珠为滚动轴承钢 1.3505。


规格：  
主体经黑色氧化处理，顶珠经硬化处理（50 - 55 HRC）。

提示：  
自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。其还可以装入现有的夹紧元件中，参见例如：“arness”夹紧元件。

顶珠防转动保险。

图纸提示：  
C 型: 带外螺纹，平头顶珠，平面  
F 型: 带外螺纹 平头顶珠，齿面

## 图纸



## 商品概述

订货号 类型 C	订货号 类型 F	B	D2	D3	H	E	SW	顶珠 $\phi$	负载能力 max. kN (静态负载)
02080-106	02080-306	7	M6	6,7	13	14,5	13	10	10
02080-108	02080-308	8	M8	6,7	13	14,5	13	10	10
02080-110	02080-310	10	M10	10	18	21,9	19	16	25
02080-112	02080-312	12	M12	10	18	21,9	19	16	25

## 商品概述

订货号 类型 C	订货号 类型 F	B	D2	D3	H	E	SW	顶珠 $\varnothing$	负载能力 max. kN (静态负载)
02080-116	02080-316	16	M16	20	27	33	30	24	90
02080-120	02080-320	20	M20	20	27	33	30	24	90