

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：
黑色氧化。顶销硬化处理。

图纸



商品概述

弹簧柱塞 顶销/一字槽，钢制

订货号	弹簧弹力	D	D1	L	H	N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N
03020-04	标准弹簧弹力	M4	1,8	9	1,5	0,6	20	6
03020-05	标准弹簧弹力	M5	2,4	12	2	0,8	20	6
03020-06	标准弹簧弹力	M6	2,7	14	2	1	20	7
03020-08	标准弹簧弹力	M8	4	16	2	1,2	30	15
03020-10	标准弹簧弹力	M10	4,5	19	2,5	1,6	35	20
03020-12	标准弹簧弹力	M12	6	22	3,5	2	55	30
03020-16	标准弹簧弹力	M16	8,5	24	4,5	2,5	100	45
03020-20	标准弹簧弹力	M20	10	30	6,5	2,5	120	60
03020-104	轻弹簧弹力	M4	1,8	9	1,5	0,6	10	3
03020-105	轻弹簧弹力	M5	2,4	12	2	0,8	10	3
03020-106	轻弹簧弹力	M6	2,7	14	2	1	10	4
03020-108	轻弹簧弹力	M8	4	16	2	1,2	15	7
03020-110	轻弹簧弹力	M10	4,5	19	2,5	1,6	16	9
03020-112	轻弹簧弹力	M12	6	22	3,5	2	26	14
03020-116	轻弹簧弹力	M16	8,5	24	4,5	2,5	50	22
03020-120	轻弹簧弹力	M20	10	30	6,5	2,5	60	30
03020-205	加强弹簧弹力	M5	2,4	12	2	0,8	25	9
03020-206	加强弹簧弹力	M6	2,7	14	2	1	25	11
03020-208	加强弹簧弹力	M8	4	16	2	1,2	43	22
03020-210	加强弹簧弹力	M10	4,5	19	2,5	1,6	54	20
03020-212	加强弹簧弹力	M12	6	22	3,5	2	94	36
03020-216	加强弹簧弹力	M16	8,5	24	4,5	2,5	110	60

商品概述
