



商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制规格：
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制规格：
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。


提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。

图纸提示：
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母

图纸



商品概述

钢制分度销，顶销硬化处理

订货号 类型 A	订货号 类型 B	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-21903	03089-22903	黑色 RAL 7021	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-/10	0,8	4,5	12
03089-21004	03089-22004	黑色 RAL 7021	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-/13	1	6	15
03089-21105	03089-22105	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-/17	1,3	5	16
03089-21206	03089-22206	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-/19	1,8	6	18
03089-21308	03089-22308	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-/24	2,3	15	45
03089-21410	03089-22410	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-/30	2,8	15	43
03089-21412	03089-22412	黑色 RAL 7021	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-/30	2,8	15	51
03089-21516	03089-22516	黑色 RAL 7021	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-/36	3,2	20	50

订货号 类型 C	订货号 类型 D	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-23105	03089-24105	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-/17	1,3	5	16
03089-23206	03089-24206	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-/19	1,8	6	18
03089-23308	03089-24308	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-/24	2,3	15	45

分度销 加长顶销/不锈钢 顶销硬化处理

订货号 类型 A	订货号 类型 B	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-201903	03089-202903	黑色 RAL 7021	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-/10	0,8	4,5	12
03089-201004	03089-202004	黑色 RAL 7021	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-/13	1	6	15
03089-201105	03089-202105	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-/17	1,3	5	16
03089-201206	03089-202206	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-/19	1,8	6	18
03089-201308	03089-202308	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-/24	2,3	15	45
03089-201410	03089-202410	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-/30	2,8	15	43
03089-201412	03089-202412	黑色 RAL 7021	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-/30	2,8	15	51
03089-201516	03089-202516	黑色 RAL 7021	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-/36	3,2	20	50

订货号 类型 C	订货号 类型 D	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-203105	03089-204105	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-/17	1,3	5	16
03089-203206	03089-204206	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-/19	1,8	6	18
03089-203308	03089-204308	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-/24	2,3	15	45

商品概述

分度销 加长顶销/不锈钢 顶销未经硬化处理

订货号 类型 A	订货号 类型 B	组件 颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-211903	03089-212903	黑色 RAL 7021	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-/10	0,8	4,5	12
03089-211004	03089-212004	黑色 RAL 7021	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-/13	1	6	15
03089-211105	03089-212105	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-/17	1,3	5	16
03089-211206	03089-212206	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-/19	1,8	6	18
03089-211308	03089-212308	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-/24	2,3	15	45
03089-211410	03089-212410	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-/30	2,8	15	43
03089-211412	03089-212412	黑色 RAL 7021	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-/30	2,8	15	51
03089-211516	03089-212516	黑色 RAL 7021	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-/36	3,2	20	50

订货号 类型 C	订货号 类型 D	组件 颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-213105	03089-214105	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-/17	1,3	5	16
03089-213206	03089-214206	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-/19	1,8	6	18
03089-213308	03089-214308	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-/24	2,3	15	45