

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

钥匙圈 1.4310，亮色。

规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。


不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
钥匙圈实现了锁紧柱塞的另一种操作方式，例如可以通过气缸实现自动操作（程序控制），或者通过鲍登线进行远程控制。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D4	L	L1	行程 S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03096-4004	U	钢制	经硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	13	1	6	12	03094-90
03096-4105	U	钢制	经硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-4206	U	钢制	经硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-4308	U	钢制	经硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-4410	U	钢制	经硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	30	2,8	15	34	03094-94
03096-04004	U	不锈钢	经硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	13	1	6	12	03094-90
03096-04105	U	不锈钢	经硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-04206	U	不锈钢	经硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-04308	U	不锈钢	经硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-04410	U	不锈钢	经硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	30	2,8	15	34	03094-94
03096-14004	U	不锈钢	未硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	13	1	6	12	03094-90
03096-14105	U	不锈钢	未硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-14206	U	不锈钢	未硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-14308	U	不锈钢	未硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-14410	U	不锈钢	未硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	30	2,8	15	34	03094-94

商品概述
