



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
套筒 1.0403 可焊接。
顶销 强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理：
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。


规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。
如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用 M 型。

根据要求：
特殊类型。

图纸



03097_L 钢制或不锈钢锁紧柱塞，光滑型，无轴环，带塑料蘑菇头把手，无拔出锁槽



商品概述

订货号 钢制 经硬化处理	订货号 不锈 钢 经硬化处理	订货号 不锈 钢 未硬化处理	类型	D	D1	D2	L	L1	行程 S	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03097-1004	03097-01004	03097-11004	L	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
03097-1105	03097-01105	03097-11105	L	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
03097-1206	03097-01206	03097-11206	L	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
03097-1308	03097-01308	03097-11308	L	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
03097-1410	03097-01410	03097-11410	L	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34