

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制套筒。 钢制弹簧。
钢制或POM顶销。

规格：
钢制顶销经硬化及镀锌处理。
套筒 蓝色镀锌。

提示：
侧向弹簧柱塞用于工件的定位、夹紧、保持和固定。广泛应用于雕刻、钻孔、铰孔、攻丝、研磨、焊接、装配等。
安装时，请参照03330选择合适的偏心定位衬套。
W 和 Z 由客户指定。

图纸提示：
1) 安装工装

图纸



商品概述

带铝制套筒和塑料或钢制止动顶销的侧向弹簧柱塞

订货号	类型 1	材料	D	D1	L	L1	D2	±S	F 约 N	Y=1时 X值	Y=2时 X值	Y=3时 X值	Y=4.5时 X值	Y=6时 X值	Y=8时 X值	安装工装订货号
03330-21034	不带密封圈	钢制	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-21036	不带密封圈	钢制	6	3	7	4	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-21038	不带密封圈	钢制	6	3	7	4	6	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-21054	不带密封圈	钢制	10	5	11	6,7	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-21056	不带密封圈	钢制	10	5	11	6,7	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-21058	不带密封圈	钢制	10	5	11	6,7	10	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-21064	不带密封圈	钢制	10	6	11	10,7	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-21066	不带密封圈	钢制	10	6	11	10,7	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-21068	不带密封圈	钢制	10	6	11	10,7	10	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05

商品概述

订货号	类型 1	材料	D	D1	L	L1	D2	±S	F 约 N	Y=1时 X值	Y=2时 X值	Y=3时 X值	Y=4.5时 X值	Y=6时 X值	Y=8时 X值	安装工装订货号
03330-21084	不带密封圈	钢制	12	8	13	13,9	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-21086	不带密封圈	钢制	12	8	13	13,9	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-21088	不带密封圈	钢制	12	8	13	13,9	12	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-21104	不带密封圈	钢制	16	10	17	16,7	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-21106	不带密封圈	钢制	16	10	17	16,7	16	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-21108	不带密封圈	钢制	16	10	17	16,7	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-22034	带密封圈	钢制	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-22036	带密封圈	钢制	6	3	7	4	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-22038	带密封圈	钢制	6	3	7	4	6	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-22054	带密封圈	钢制	10	5	12	6	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-22056	带密封圈	钢制	10	5	12	6	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-22058	带密封圈	钢制	10	5	12	6	10	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-22064	带密封圈	钢制	10	6	12	10	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-22066	带密封圈	钢制	10	6	12	10	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-22068	带密封圈	钢制	10	6	12	10	10	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-22084	带密封圈	钢制	12	8	14	13	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-22086	带密封圈	钢制	12	8	14	13	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-22088	带密封圈	钢制	12	8	14	13	12	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-22104	带密封圈	钢制	16	10	18	16	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-22106	带密封圈	钢制	16	10	18	16	16	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-22108	带密封圈	钢制	16	10	18	16	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-71034	不带密封圈	聚缩醛	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-71054	不带密封圈	聚缩醛	10	5	11	6,7	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-71064	不带密封圈	聚缩醛	10	6	11	10,7	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-71084	不带密封圈	聚缩醛	12	8	13	13,9	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-71104	不带密封圈	聚缩醛	16	10	17	16,7	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-72034	带密封圈	聚缩醛	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-72054	带密封圈	聚缩醛	10	5	12	6	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-72064	带密封圈	聚缩醛	10	6	12	10	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-72084	带密封圈	聚缩醛	12	8	14	13	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-72104	带密封圈	聚缩醛	16	10	18	16	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10