

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
调质钢。
塑料手柄。


规格：
经调质和黑色氧化处理。
黑色手柄。

提示：
夹具用于夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的场合。


* 允许的手柄施力。



图纸






右侧规格




左侧规格




X方向视图



夹紧未加工过的表面



夹紧加工过的表面



0 夹紧行程



夹紧手柄的位置可以30°步距调整。

商品概述

| 订货号左 | 订货号右 | 主体表面 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | F=夹持力 N | 把手施力 FH N |
|------------|------------|--------|----|----|----|----|------|-----|----|----|-----|---|------|----|------|-----|-----|----|----|----|------|-----|------|----|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 04364-0100 | 04364-1100 | 黑色氧化处理 | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 49 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |
| 04364-0150 | 04364-1150 | 黑色氧化处理 | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 66 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |
| 04364-0200 | 04364-1200 | 黑色氧化处理 | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 82 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |
| 04364-0300 | 04364-1300 | 黑色氧化处理 | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 100 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |