



产品说明

材料：
钢制规格：
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。


热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制规格：
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色把手。

根据要求：
特殊类型。



商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-6903	B	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
03089-6004	B	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-6105	B	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-6206	B	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-6308	B	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-6410	B	钢制	经硬化处理	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-690384	B	钢制	经硬化处理	红色 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
03089-600484	B	钢制	经硬化处理	红色 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-610584	B	钢制	经硬化处理	红色 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-620684	B	钢制	经硬化处理	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-630884	B	钢制	经硬化处理	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-641084	B	钢制	经硬化处理	红色 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-16903	B	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-16004	B	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-16105	B	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-16206	B	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-16308	B	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-16410	B	不锈钢	未硬化处理	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-1690384	B	不锈钢	未硬化处理	红色 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
03089-1600484	B	不锈钢	未硬化处理	红色 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-1610584	B	不锈钢	未硬化处理	红色 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-1620684	B	不锈钢	未硬化处理	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-1630884	B	不锈钢	未硬化处理	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-1641084	B	不锈钢	未硬化处理	红色 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32