

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
钢制衬套。

规格：
经蓝色钝化处理的衬套。

提示：
可提供没有刻度标记或带部分刻度线的规格，或者是带 20 等分刻度线和 10 个数字。


△此位表示顶盖颜色。针对灰黑色顶盖无需标明颜色代码。

根据要求：
特殊刻度线。

图纸提示：
A 型: 无刻度
B 型: 有标记线
C 型: 有标准刻度

1) 埋头螺栓，用于固定 (对于 C 型在数字 5 和 6 之间)

图纸



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-3105	C	黑灰色 RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31051	C	橙色 RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31052	C	绿色 RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31053	C	蓝色 RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31055	C	灰色 RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31056	C	红色 RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31057	C	黄色 RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-3206	C	黑灰色 RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32061	C	橙色 RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32062	C	绿色 RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32063	C	蓝色 RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32065	C	灰色 RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-32066	C	红色 RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32067	C	黄色 RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-3308	C	黑灰色 RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33081	C	橙色 RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33082	C	绿色 RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33083	C	蓝色 RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33085	C	灰色 RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33086	C	红色 RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33087	C	黄色 RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14