

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
曲柄，可锻或球墨铸铁。

规格：
经抛光处理。

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | 手柄直径 |
|--------------|----|-----|----|-----|----|----|----|--------|------|
| 06480-206X10 | D | 63 | 20 | 92 | 52 | 20 | 40 | 10+0,2 | 16 |
| 06480-208X10 | D | 80 | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 10+0,2 | 20 |
| 06480-208X12 | D | 80 | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 12+0,2 | 20 |
| 06480-210X12 | D | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0,2 | 20 |
| 06480-210X14 | D | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0,3 | 20 |
| 06480-212X14 | D | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0,3 | 25 |
| 06480-212X17 | D | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0,3 | 25 |
| 06480-216X17 | D | 160 | 37 | 153 | 83 | 38 | 70 | 17+0,3 | 25 |

商品概述

| 订货号 | 类型 | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | 手柄直径 |
|--------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|--------|------|
| 06480-216X19 | D | 160 | 37 | 153 | 83 | 38 | 70 | 19+0,3 | 25 |
| 06480-220X19 | D | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0,3 | 32 |
| 06480-220X22 | D | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 22+0,3 | 32 |