

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。

聚氨酯 (PU 泡沫) 制空气过滤器。

锌制油尺。

O 型环，橡胶制 (NBR)，邵氏硬度 70。

规格：

黑色壳体。

红色盖罩。

过滤精度 50 μm 。

经磷化处理的油尺。

提示：

最高 100 $^{\circ}\text{C}$ 的耐高温性。


根据要求：

最小最大标记槽口。

图纸提示：

- 1) O 型圈
- 2) 空气过滤器

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	L	L1	S min.
28048-33018	C	30	18	23	14	14	8

商品概述
