

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
黑色热塑性塑料，钢制螺栓。

规格：
镀锌螺纹销，蓝色钝化处理。

根据要求：
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。

图纸



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-405X10	L	黑色	M5	25	12	16	8	10
06220-4055X10	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	10
06220-4056X10	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	10
06220-4057X10	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	10
06220-405X15	L	黑色	M5	25	12	16	8	15
06220-4055X15	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	15
06220-4056X15	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	15
06220-4057X15	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	15
06220-405X20	L	黑色	M5	25	12	16	8	20
06220-4055X20	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	20
06220-4056X20	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	20
06220-4057X20	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	20
06220-405X25	L	黑色	M5	25	12	16	8	25
06220-4055X25	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	25
06220-4056X25	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	25
06220-4057X25	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	25
06220-405X30	L	黑色	M5	25	12	16	8	30
06220-4055X30	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	30

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-4056X30	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	30
06220-4057X30	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	30
06220-405X35	L	黑色	M5	25	12	16	8	35
06220-4055X35	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	35
06220-4056X35	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	35
06220-4057X35	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	35
06220-405X40	L	黑色	M5	25	12	16	8	40
06220-4055X40	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	40
06220-4056X40	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	40
06220-4057X40	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	40
06220-405X45	L	黑色	M5	25	12	16	8	45
06220-4055X45	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	45
06220-4056X45	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	45
06220-4057X45	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	45
06220-405X50	L	黑色	M5	25	12	16	8	50
06220-4055X50	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	50
06220-4056X50	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	50
06220-4057X50	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	50
06220-405X60	L	黑色	M5	25	12	16	8	60
06220-4055X60	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	60
06220-4056X60	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	60
06220-4057X60	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	60
06220-406X10	L	黑色	M6	25	12	16	8	10
06220-4065X10	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	10
06220-4066X10	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	10
06220-4067X10	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	10
06220-406X15	L	黑色	M6	25	12	16	8	15
06220-4065X15	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	15
06220-4066X15	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	15
06220-4067X15	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	15
06220-406X20	L	黑色	M6	25	12	16	8	20
06220-4065X20	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	20
06220-4066X20	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	20
06220-4067X20	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	20
06220-406X25	L	黑色	M6	25	12	16	8	25
06220-4065X25	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	25
06220-4066X25	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	25
06220-4067X25	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	25
06220-406X30	L	黑色	M6	25	12	16	8	30
06220-4065X30	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	30
06220-4066X30	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	30
06220-4067X30	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	30
06220-406X35	L	黑色	M6	25	12	16	8	35
06220-4065X35	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	35
06220-4066X35	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	35
06220-4067X35	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	35
06220-406X40	L	黑色	M6	25	12	16	8	40
06220-4065X40	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	40
06220-4066X40	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	40
06220-4067X40	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	40
06220-406X45	L	黑色	M6	25	12	16	8	45
06220-4065X45	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	45
06220-4066X45	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	45
06220-4067X45	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	45
06220-406X50	L	黑色	M6	25	12	16	8	50
06220-4065X50	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	50
06220-4066X50	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	50
06220-4067X50	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	50
06220-406X60	L	黑色	M6	25	12	16	8	60
06220-4065X60	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	60
06220-4066X60	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	60
06220-4067X60	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	60
06220-4061X10	L	黑色	M6	32	14	20	10	10
06220-40615X10	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	10
06220-40616X10	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	10

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-40617X10	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	10
06220-4061X15	L	黑色	M6	32	14	20	10	15
06220-40615X15	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	15
06220-40616X15	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	15
06220-40617X15	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	15
06220-4061X20	L	黑色	M6	32	14	20	10	20
06220-40615X20	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	20
06220-40616X20	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	20
06220-40617X20	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	20
06220-4061X25	L	黑色	M6	32	14	20	10	25
06220-40615X25	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	25
06220-40616X25	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	25
06220-40617X25	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	25
06220-4061X30	L	黑色	M6	32	14	20	10	30
06220-40615X30	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	30
06220-40616X30	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	30
06220-40617X30	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	30
06220-4061X35	L	黑色	M6	32	14	20	10	35
06220-40615X35	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	35
06220-40616X35	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	35
06220-40617X35	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	35
06220-4061X40	L	黑色	M6	32	14	20	10	40
06220-40615X40	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	40
06220-40616X40	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	40
06220-40617X40	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	40
06220-4061X45	L	黑色	M6	32	14	20	10	45
06220-40615X45	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	45
06220-40616X45	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	45
06220-40617X45	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	45
06220-4061X50	L	黑色	M6	32	14	20	10	50
06220-40615X50	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	50
06220-40616X50	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	50
06220-40617X50	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	50
06220-4061X60	L	黑色	M6	32	14	20	10	60
06220-40615X60	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	60
06220-40616X60	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	60
06220-40617X60	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	60
06220-408X15	L	黑色	M8	32	14	20	10	15
06220-4085X15	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	15
06220-4086X15	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	15
06220-4087X15	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	15
06220-408X20	L	黑色	M8	32	14	20	10	20
06220-4085X20	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	20
06220-4086X20	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	20
06220-4087X20	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	20
06220-408X25	L	黑色	M8	32	14	20	10	25
06220-4085X25	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	25
06220-4086X25	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	25
06220-4087X25	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	25
06220-408X30	L	黑色	M8	32	14	20	10	30
06220-4085X30	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	30
06220-4086X30	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	30
06220-4087X30	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	30
06220-408X35	L	黑色	M8	32	14	20	10	35
06220-4085X35	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	35
06220-4086X35	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	35
06220-4087X35	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	35
06220-408X40	L	黑色	M8	32	14	20	10	40
06220-4085X40	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	40
06220-4086X40	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	40
06220-4087X40	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	40
06220-408X45	L	黑色	M8	32	14	20	10	45
06220-4085X45	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	45
06220-4086X45	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	45
06220-4087X45	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	45

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-408X50	L	黑色	M8	32	14	20	10	50
06220-4085X50	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	50
06220-4086X50	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	50
06220-4087X50	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	50
06220-408X60	L	黑色	M8	32	14	20	10	60
06220-4085X60	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	60
06220-4086X60	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	60
06220-4087X60	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	60
06220-4081X15	L	黑色	M8	40	18	25	13	15
06220-40815X15	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	15
06220-40816X15	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	15
06220-40817X15	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	15
06220-4081X20	L	黑色	M8	40	18	25	13	20
06220-40815X20	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	20
06220-40816X20	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	20
06220-40817X20	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	20
06220-4081X25	L	黑色	M8	40	18	25	13	25
06220-40815X25	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	25
06220-40816X25	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	25
06220-40817X25	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	25
06220-4081X30	L	黑色	M8	40	18	25	13	30
06220-40815X30	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	30
06220-40816X30	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	30
06220-40817X30	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	30
06220-4081X35	L	黑色	M8	40	18	25	13	35
06220-40815X35	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	35
06220-40816X35	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	35
06220-40817X35	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	35
06220-4081X40	L	黑色	M8	40	18	25	13	40
06220-40815X40	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	40
06220-40816X40	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	40
06220-40817X40	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	40
06220-4081X45	L	黑色	M8	40	18	25	13	45
06220-40815X45	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	45
06220-40816X45	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	45
06220-40817X45	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	45
06220-4081X50	L	黑色	M8	40	18	25	13	50
06220-40815X50	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	50
06220-40816X50	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	50
06220-40817X50	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	50
06220-4081X60	L	黑色	M8	40	18	25	13	60
06220-40815X60	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	60
06220-40816X60	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	60
06220-40817X60	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	60
06220-410X15	L	黑色	M10	40	18	25	13	15
06220-4105X15	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	15
06220-4106X15	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	15
06220-4107X15	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	15
06220-410X20	L	黑色	M10	40	18	25	13	20
06220-4105X20	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	20
06220-4106X20	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	20
06220-4107X20	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	20
06220-410X25	L	黑色	M10	40	18	25	13	25
06220-4105X25	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	25
06220-4106X25	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	25
06220-4107X25	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	25
06220-410X30	L	黑色	M10	40	18	25	13	30
06220-4105X30	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	30
06220-4106X30	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	30
06220-4107X30	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	30
06220-410X35	L	黑色	M10	40	18	25	13	35
06220-4105X35	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	35
06220-4106X35	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	35
06220-4107X35	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	35
06220-410X40	L	黑色	M10	40	18	25	13	40

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-4105X40	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	40
06220-4106X40	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	40
06220-4107X40	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	40
06220-410X45	L	黑色	M10	40	18	25	13	45
06220-4105X45	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	45
06220-4106X45	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	45
06220-4107X45	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	45
06220-410X50	L	黑色	M10	40	18	25	13	50
06220-4105X50	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	50
06220-4106X50	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	50
06220-4107X50	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	50
06220-410X60	L	黑色	M10	40	18	25	13	60
06220-4105X60	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	60
06220-4106X60	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	60
06220-4107X60	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	60
06220-4101X15	L	黑色	M10	50	22	32	17	15
06220-41015X15	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	15
06220-41016X15	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	15
06220-41017X15	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	15
06220-4101X20	L	黑色	M10	50	22	32	17	20
06220-41015X20	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	20
06220-41016X20	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	20
06220-41017X20	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	20
06220-4101X25	L	黑色	M10	50	22	32	17	25
06220-41015X25	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	25
06220-41016X25	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	25
06220-41017X25	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	25
06220-4101X30	L	黑色	M10	50	22	32	17	30
06220-41015X30	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	30
06220-41016X30	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	30
06220-41017X30	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	30
06220-4101X35	L	黑色	M10	50	22	32	17	35
06220-41015X35	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	35
06220-41016X35	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	35
06220-41017X35	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	35
06220-4101X40	L	黑色	M10	50	22	32	17	40
06220-41015X40	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	40
06220-41016X40	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	40
06220-41017X40	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	40
06220-4101X45	L	黑色	M10	50	22	32	17	45
06220-41015X45	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	45
06220-41016X45	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	45
06220-41017X45	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	45
06220-4101X50	L	黑色	M10	50	22	32	17	50
06220-41015X50	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	50
06220-41016X50	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	50
06220-41017X50	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	50
06220-4101X60	L	黑色	M10	50	22	32	17	60
06220-41015X60	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	60
06220-41016X60	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	60
06220-41017X60	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	60
06220-412X15	L	黑色	M12	50	22	32	17	15
06220-4125X15	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	15
06220-4126X15	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	15
06220-4127X15	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	15
06220-412X20	L	黑色	M12	50	22	32	17	20
06220-4125X20	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	20
06220-4126X20	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	20
06220-4127X20	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	20
06220-412X25	L	黑色	M12	50	22	32	17	25
06220-4125X25	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	25
06220-4126X25	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	25
06220-4127X25	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	25
06220-412X30	L	黑色	M12	50	22	32	17	30
06220-4125X30	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	30

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-4126X30	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	30
06220-4127X30	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	30
06220-412X35	L	黑色	M12	50	22	32	17	35
06220-4125X35	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	35
06220-4126X35	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	35
06220-4127X35	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	35
06220-412X40	L	黑色	M12	50	22	32	17	40
06220-4125X40	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	40
06220-4126X40	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	40
06220-4127X40	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	40
06220-412X45	L	黑色	M12	50	22	32	17	45
06220-4125X45	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	45
06220-4126X45	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	45
06220-4127X45	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	45
06220-412X50	L	黑色	M12	50	22	32	17	50
06220-4125X50	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	50
06220-4126X50	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	50
06220-4127X50	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	50
06220-412X60	L	黑色	M12	50	22	32	17	60
06220-4125X60	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	60
06220-4126X60	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	60
06220-4127X60	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	60
06220-4102X20	L	黑色	M10	63	26	40	21	20
06220-41025X20	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	20
06220-41026X20	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	20
06220-41027X20	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	20
06220-4102X25	L	黑色	M10	63	26	40	21	25
06220-41025X25	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	25
06220-41026X25	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	25
06220-41027X25	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	25
06220-4102X30	L	黑色	M10	63	26	40	21	30
06220-41025X30	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	30
06220-41026X30	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	30
06220-41027X30	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	30
06220-4102X35	L	黑色	M10	63	26	40	21	35
06220-41025X35	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	35
06220-41026X35	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	35
06220-41027X35	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	35
06220-4102X40	L	黑色	M10	63	26	40	21	40
06220-41025X40	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	40
06220-41026X40	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	40
06220-41027X40	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	40
06220-4102X45	L	黑色	M10	63	26	40	21	45
06220-41025X45	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	45
06220-41026X45	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	45
06220-41027X45	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	45
06220-4102X50	L	黑色	M10	63	26	40	21	50
06220-41025X50	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	50
06220-41026X50	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	50
06220-41027X50	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	50
06220-4102X60	L	黑色	M10	63	26	40	21	60
06220-41025X60	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	60
06220-41026X60	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	60
06220-41027X60	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	60
06220-4121X20	L	黑色	M12	63	26	40	21	20
06220-41215X20	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	20
06220-41216X20	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	20
06220-41217X20	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	20
06220-4121X25	L	黑色	M12	63	26	40	21	25
06220-41215X25	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	25
06220-41216X25	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	25
06220-41217X25	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	25
06220-4121X30	L	黑色	M12	63	26	40	21	30
06220-41215X30	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	30
06220-41216X30	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	30

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06220-41217X30	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	30
06220-4121X35	L	黑色	M12	63	26	40	21	35
06220-41215X35	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	35
06220-41216X35	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	35
06220-41217X35	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	35
06220-4121X40	L	黑色	M12	63	26	40	21	40
06220-41215X40	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	40
06220-41216X40	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	40
06220-41217X40	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	40
06220-4121X45	L	黑色	M12	63	26	40	21	45
06220-41215X45	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	45
06220-41216X45	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	45
06220-41217X45	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	45
06220-4121X50	L	黑色	M12	63	26	40	21	50
06220-41215X50	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	50
06220-41216X50	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	50
06220-41217X50	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	50
06220-4121X60	L	黑色	M12	63	26	40	21	60
06220-41215X60	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	60
06220-41216X60	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	60
06220-41217X60	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	60
06220-416X30	L	黑色	M16	63	26	40	21	30
06220-4165X30	L	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	30
06220-4166X30	L	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	30
06220-4167X30	L	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	30
06220-416X35	L	黑色	M16	63	26	40	21	35
06220-4165X35	L	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	35
06220-4166X35	L	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	35
06220-4167X35	L	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	35
06220-416X40	L	黑色	M16	63	26	40	21	40
06220-4165X40	L	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	40
06220-4166X40	L	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	40
06220-4167X40	L	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	40
06220-416X45	L	黑色	M16	63	26	40	21	45
06220-4165X45	L	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	45
06220-4166X45	L	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	45
06220-4167X45	L	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	45
06220-416X50	L	黑色	M16	63	26	40	21	50
06220-4165X50	L	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	50
06220-4166X50	L	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	50
06220-4167X50	L	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	50
06220-416X60	L	黑色	M16	63	26	40	21	60
06220-4165X60	L	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	60
06220-4166X60	L	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	60
06220-4167X60	L	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	60