

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
铝材 6060 T5。  
套筒 POM。  
不锈钢调节螺栓。  
垫圈 PA。

规格：  
黑色阳极氧化

提示：  
扭矩铰链允许以任意角度位置定位门。摩擦阻力可借助调节螺栓以 0-5 Nm 无级调节。  
开口角度 225°。


最大抗拉强度：6000 N  
最大抗剪强度：5000 N

铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值，不考虑安全因素，也不承担任何责任。所给数值仅供参考，不代表具有法律约束力的财产保证。载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。

铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。

温度范围：  
从 -20 °C 至 +80 °C

## 图纸



## 商品概述

| 订货号         | 类型 | A  | A1 | B  | B1 | D   | D1 | S   | F1<br>N | F2<br>N |
|-------------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---------|---------|
| 27860-55651 | A  | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 8960    | 8070    |