

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝材 6060 T5。
套筒 POM。
不锈钢调节螺栓。
垫圈 PA。
钢制紧固螺栓。

规格：
黑色阳极氧化。
紧固螺栓镀锌。


提示：
扭矩铰链允许以任意角度位置定位门。摩擦阻力可借助调节螺栓以 0-5 Nm 无级调节。
开口角度 225°。

最大抗拉强度：6000 N
最大抗剪强度：5000 N

铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值，不考虑安全因素，也不承担任何责任。所给数值仅供参考，不代表具有法律约束力的财产保证。载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。
铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。

温度范围：
从 -20 °C 至 +80 °C

图纸



商品概述

订货号	类型	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
27860-556511	B	55	38	65	48	M6	18	4,5	8960	8070