

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制、不锈钢 1.4301 或铝制 5754
钢制或不锈钢制张紧弹簧。

规格：
亮色或镀锌钢。
不锈钢或铝制，亮色。
锌铝合金张紧弹簧。


提示：
滚轧规格的铰链。
开启角度 270°。

弹簧的扭矩：
 $M(0^\circ) : 0.85 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0.56 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0.28 \text{ Nm}$

铝制铰链的张紧弹簧采用含一种锌铝合金的钢。

A 型: 无孔
B 型: 带孔

图纸



商品概述

订货号	类型	类型 1	主体材料	A	A1	B	B1	D	D1	S
27902-4012000	A	弹簧打开	钢制	40	-	120	-	-	4	1,5
27902-4012001	B	弹簧打开	钢制	40	22,7	120	60	4	4	1,5
27902-14012000	A	弹簧打开	不锈钢 A2	40	-	120	-	-	4	1,5
27902-14012001	B	弹簧打开	不锈钢 A2	40	22,7	120	60	4	4	1,5
27902-24012000	A	弹簧打开	铝制	40	-	120	-	-	4	1,5
27902-24012001	B	弹簧打开	铝制	40	22,7	120	60	4	4	1,5