商品描述/产品说明

产品说明

材料：
旋钮，热固塑料 PF 31。
棒钢 1.0718 或不锈钢 1.4305。

规格：
热固塑料，黑色，高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-208X35	钢制	A	8	M6	20	35	9	18
06360-208X50	钢制	A	8	M6	20	50	9	18
06360-208X65	钢制	A	8	M6	20	65	9	18
06360-210X50	钢制	A	10	M8	25	50	13	23
06360-210X65	钢制	A	10	M8	25	65	13	23
06360-210X80	钢制	A	10	M8	25	80	13	23
06360-210X100	钢制	A	10	M8	25	100	13	23
06360-212X65	钢制	A	12	M10	32	65	15	29
06360-212X80	钢制	A	12	M10	32	80	15	29
06360-212X100	钢制	A	12	M10	32	100	15	29
06360-212X125	钢制	A	12	M10	32	125	15	29
06360-214X80	钢制	A	14	M12	36	80	16	33
06360-214X100	钢制	A	14	M12	36	100	16	33
06360-214X125	钢制	A	14	M12	36	125	16	33
06360-214X160	钢制	A	14	M12	36	160	16	33
06360-1208X35	不锈钢	A	8	M6	20	35	9	18
06360-1208X50	不锈钢	A	8	M6	20	50	9	18
06360-1208X65	不锈钢	A	8	M6	20	65	9	18
06360-1210X50	不锈钢	A	10	M8	25	50	13	23
06360-1210X65	不锈钢	A	10	M8	25	65	13	23
06360-1210X80	不锈钢	A	10	M8	25	80	13	23
06360-1210X100	不锈钢	A	10	M8	25	100	13	23
06360-1212X65	不锈钢	A	12	M10	32	65	15	29

商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1212X80	不锈钢	A	12	M10	32	80	15	29
06360-1212X100	不锈钢	A	12	M10	32	100	15	29
06360-1212X125	不锈钢	A	12	M10	32	125	15	29
06360-1214X80	不锈钢	A	14	M12	36	80	16	33
06360-1214X100	不锈钢	A	14	M12	36	100	16	33
06360-1214X125	不锈钢	A	14	M12	36	125	16	33
06360-1214X160	不锈钢	A	14	M12	36	160	16	33
06360-708X35	钢制	B	8	M6	23	35	9	60
06360-708X50	钢制	B	8	M6	23	50	9	60
06360-708X65	钢制	B	8	M6	23	65	9	60
06360-710X50	钢制	B	10	M8	26	50	13	70
06360-710X65	钢制	B	10	M8	26	65	13	70
06360-710X80	钢制	B	10	M8	26	80	13	70
06360-710X100	钢制	B	10	M8	26	100	13	70
06360-712X65	钢制	B	12	M10	35	65	15	85
06360-712X80	钢制	B	12	M10	35	80	15	85
06360-712X100	钢制	B	12	M10	35	100	15	85
06360-712X125	钢制	B	12	M10	35	125	15	85
06360-714X80	钢制	B	14	M12	35	80	16	85
06360-714X100	钢制	B	14	M12	35	100	16	85
06360-714X125	钢制	B	14	M12	35	125	16	85
06360-714X160	钢制	B	14	M12	35	160	16	85
06360-1708X35	不锈钢	B	8	M6	23	35	9	60
06360-1708X50	不锈钢	B	8	M6	23	50	9	60
06360-1708X65	不锈钢	B	8	M6	23	65	9	60
06360-1710X50	不锈钢	B	10	M8	26	50	13	70
06360-1710X65	不锈钢	B	10	M8	26	65	13	70
06360-1710X80	不锈钢	B	10	M8	26	80	13	70
06360-1710X100	不锈钢	B	10	M8	26	100	13	70
06360-1712X65	不锈钢	B	12	M10	35	65	15	85
06360-1712X80	不锈钢	B	12	M10	35	80	15	85
06360-1712X100	不锈钢	B	12	M10	35	100	15	85
06360-1712X125	不锈钢	B	12	M10	35	125	15	85
06360-1714X80	不锈钢	B	14	M12	35	80	16	85
06360-1714X100	不锈钢	B	14	M12	35	100	16	85
06360-1714X125	不锈钢	B	14	M12	35	125	16	85
06360-1714X160	不锈钢	B	14	M12	35	160	16	85
06360-408X35	钢制	C	8	M6	20	35	9	31
06360-408X50	钢制	C	8	M6	20	50	9	31
06360-408X65	钢制	C	8	M6	20	65	9	31
06360-410X50	钢制	C	10	M8	25	50	13	38
06360-410X65	钢制	C	10	M8	25	65	13	38
06360-410X80	钢制	C	10	M8	25	80	13	38
06360-410X100	钢制	C	10	M8	25	100	13	38
06360-412X65	钢制	C	12	M10	30	65	15	46
06360-412X80	钢制	C	12	M10	30	80	15	46
06360-412X100	钢制	C	12	M10	30	100	15	46
06360-412X125	钢制	C	12	M10	30	125	15	46
06360-414X80	钢制	C	14	M12	35	80	16	53
06360-414X100	钢制	C	14	M12	35	100	16	53
06360-414X125	钢制	C	14	M12	35	125	16	53
06360-414X160	钢制	C	14	M12	35	160	16	53
06360-1408X35	不锈钢	C	8	M6	20	35	9	31
06360-1408X50	不锈钢	C	8	M6	20	50	9	31
06360-1408X65	不锈钢	C	8	M6	20	65	9	31
06360-1410X50	不锈钢	C	10	M8	25	50	13	38
06360-1410X65	不锈钢	C	10	M8	25	65	13	38
06360-1410X80	不锈钢	C	10	M8	25	80	13	38
06360-1410X100	不锈钢	C	10	M8	25	100	13	38
06360-1412X65	不锈钢	C	12	M10	30	65	15	46
06360-1412X80	不锈钢	C	12	M10	30	80	15	46
06360-1412X100	不锈钢	C	12	M10	30	100	15	46
06360-1412X125	不锈钢	C	12	M10	30	125	15	46
06360-1414X80	不锈钢	C	14	M12	35	80	16	53
06360-1414X100	不锈钢	C	14	M12	35	100	16	53

商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1414X125	不锈钢	C	14	M12	35	125	16	53
06360-1414X160	不锈钢	C	14	M12	35	160	16	53
06360-608X35	钢制	E	8	M6	17	35	9	45
06360-608X50	钢制	E	8	M6	17	50	9	45
06360-608X65	钢制	E	8	M6	17	65	9	45
06360-610X50	钢制	E	10	M8	23	50	13	61
06360-610X65	钢制	E	10	M8	23	65	13	61
06360-610X80	钢制	E	10	M8	23	80	13	61
06360-610X100	钢制	E	10	M8	23	100	13	61
06360-612X65	钢制	E	12	M10	29	65	15	71
06360-612X80	钢制	E	12	M10	29	80	15	71
06360-612X100	钢制	E	12	M10	29	100	15	71
06360-612X125	钢制	E	12	M10	29	125	15	71
06360-614X80	钢制	E	14	M12	29	80	16	71
06360-614X100	钢制	E	14	M12	29	100	16	71
06360-614X125	钢制	E	14	M12	29	125	16	71
06360-614X160	钢制	E	14	M12	29	160	16	71
06360-1608X35	不锈钢	E	8	M6	17	35	9	45
06360-1608X50	不锈钢	E	8	M6	17	50	9	45
06360-1608X65	不锈钢	E	8	M6	17	65	9	45
06360-1610X50	不锈钢	E	10	M8	23	50	13	61
06360-1610X65	不锈钢	E	10	M8	23	65	13	61
06360-1610X80	不锈钢	E	10	M8	23	80	13	61
06360-1610X100	不锈钢	E	10	M8	23	100	13	61
06360-1612X65	不锈钢	E	12	M10	29	65	15	71
06360-1612X80	不锈钢	E	12	M10	29	80	15	71
06360-1612X100	不锈钢	E	12	M10	29	100	15	71
06360-1612X125	不锈钢	E	12	M10	29	125	15	71
06360-1614X80	不锈钢	E	14	M12	29	80	16	71
06360-1614X100	不锈钢	E	14	M12	29	100	16	71
06360-1614X125	不锈钢	E	14	M12	29	125	16	71
06360-1614X160	不锈钢	E	14	M12	29	160	16	71