

商品描述/产品说明



产品说明

材料:

厚钢板制壳体,带钢丝增强弹性实心橡胶轮胎的车轮。焊接钢轮体。

规格:


压制壳体。加固叉,底板和中间螺栓。带精密滚珠轴承的车轮。


提示:

这些辊和车轮尤其抗冲击和撞击并且具有较长使用寿命。用螺栓固定的 轮轴。

图纸

脚轮





商品概述

订货号	名称	类型 1	滚轮轴承	В	B1	B2	В3	D	D1	Н	L	L1	承载负荷
													kg
95020-100401	脚轮	无锁定系统	滚珠轴承	40	60	-	85	100	9	140	100	80	180
95020-125501	脚轮	无锁定系统	滚珠轴承	50	80	75	110	125	11	170	140	105	280
95020-160501	脚轮	无锁定系统	滚珠轴承	50	80	75	110	160	11	202	140	105	400
95020-200501	脚轮	无锁定系统	滚珠轴承	50	80	75	110	200	11	245	140	105	500
95020-250601	脚轮	无锁定系统	滚珠轴承	60	80	75	110	250	11	295	140	105	700

95020_B 带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板脚轮,重型规格



商品概述