

商品描述/产品说明



产品说明

材料: 调制钢。

规格:

夹钳经硬化 (33-39 HRC) 和黑色氧化处理。

提示:

鉴于其工作原理,楔形夹具适合用于多重夹紧。 通过楔面实现较大的夹持力。 带下拉效应的楔形夹具。


图纸提示:


尺寸 L 指 ≤A 的尺寸。 尺寸 H 指 ≥A 的尺寸。


1) O 型圈

© norelem www.norelem.com 1/2

图纸







(夹紧块产生下移)

- 1)针对工件的水平压力
- ②垂直压力阻止了工件的抬升

商品概述

订货号	类型	А	А	В	D	Н	L	SW	夹紧力	锁紧扭矩
			max.						max. kN	max. Nm
04567-11205	Α	12	14	12	M5X15	7,5	9,5	3	2	4,3
04567-11506	Α	15	17	14,8	M6X16	8,7	9,3	4	3,5	7,3
04567-11808	Α	18,5	21,5	18,4	M8X20	11,8	11,3	5	5	18

© norelem www.norelem.com 2/2