


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
调制钢。




规格：
夹钳经硬化 (33-39 HRC) 和黑色氧化处理。

提示：
鉴于其工作原理，楔形夹具适合用于多重夹紧。
通过楔面实现较大的夹持力。
带下拉效应的楔形夹具。

图纸提示：
尺寸 L 指 $\leq A$ 的尺寸。
尺寸 H 指 $\geq A$ 的尺寸。

1) O 型圈

图纸



- (夹紧块产生下移)
- ① 针对工件的水平压力
- ② 垂直压力阻止了工件的抬升

商品概述

订货号	类型	A min.	A max.	B	D	H	L	SW	夹紧力 max. kN	锁紧扭矩 max. Nm
04567-21205	B	12	14	12	M5X16	13,4	9,6	4	3	5,4
04567-21506	B	15	17	14,8	M6X18	15,8	10,2	5	4,5	9,1
04567-21808	B	18,5	21,5	18,4	M8X25	21,2	14,9	6	9	22

