
norelem





产品说明

材料: 锁紧手柄:

手柄部分,玻璃纤维增强型,热塑性塑料,黑灰色。

钢制部件: 强度等级 5.8。 剩余部件: 高强度铝材。

规格:


钢制部件经黑色氧化。 铝制,镍银阳极氧化。

提示:

用于夹紧圆形截面(棒材、管材等)时使用,并且是无级可调的。特意 简化了的结构与可调式锁紧手柄相结合,便可以实现快速夹紧。

图纸提示: 1) 锁紧手柄

图纸



商品概述

订货号	D	D1	D2	Н	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5
06620-01	8	28	M8	65	8,5	72	31	29	13	13	5
06620-02	10	32	M8	65	9,5	76	35	29	15	15	5
06620-03	12	36	M8	65	10,5	81	40	29	18	17	6
06620-04	16	45	M10	80	13,5	103	50	37,5	22	22	6
06620-05	20	74	M10	95	22	131	70	42,5	30	30	10



商品概述

© norelem www.norelem.com 2/2