

商品描述/产品说明





产品说明

材料：
调制钢。

规格：
主体经调质和镀锌处理。
支承螺栓经调质处理，强度等级 8.8。

提示：
支承扩展件包括垫板，支承螺栓及用于夹紧块的紧固螺栓。
支承扩展件用于增大夹紧块的夹紧高度。

图纸



商品概述

订货号	B	D	D1	D2	D3	H 夹紧范围	H1	H2	H3	L	L1
04204-1039	30	13	M10	M5	30	8-30	39	8	10	44	30
04204-1249	42	17	M12	M5	36	10-37	49	10	16	54	35
04204-1294	42	17	M12	M5	36	10-80	94	10	16	54	35
04204-1655	50	21	M16	M5	42	13-41	55	13	20	60	40

商品概述

订货号	B	D	D1	D2	D3	H 夹紧范围	H1	H2	H3	L	L1
04204-1690	50	21	M16	M5	42	13-73	90	13	20	60	40
04204-2069	50	25	M20	M6	50	16-52	69	16	25	70	50
04204-20109	50	25	M20	M6	50	16-91	109	16	25	70	50