


商品描述/产品说明

产品说明


材料：
钢制。

规格：
镀锌和经铬化处理的球销。
镀锌球座和螺母。

提示：
轴向接头适合接收牵引力。通过夹紧螺母可限制球头的移动直至完全夹紧。



图纸



商品概述

订货号	类型	D1	D2	A	L	L3	E	α	F kN	M Nm	锁紧扭矩 max. Nm
27670-1006	A	10	M6	25	23,5	11	12	20°	2,5	5,2	12,4
27670-1308	A	13	M8	30	29,5	13	16	24°	5	8,8	13,2
27670-1610	A	16	M10	35	36	16	20	28°	7,5	14,5	16,4
27670-1612	A	16	M12	35	36	16	24	28°	7,5	14,5	16,4