

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制连接管 EN AW-6060。
聚酰胺材质把手支脚，玻璃珠增强型。

规格：
连接管自然色阳极氧化，或者具有锯齿状塑料涂层，黑色。

提示：
固定握把的孔洞中有两个或四个挡片。插入握把时，他们会被挤掉，从而能够紧密贴合。

随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。

图纸



商品概述

订货号	主体颜色	类型	A	B	D	H	L	负载能力 N
06939-150203	自然色	A	150	32	M5x20	55,5	184	1000
06939-200203	自然色	A	200	32	M5x20	55,5	234	1000
06939-300203	自然色	A	300	32	M5x20	55,5	334	1000
06939-400203	自然色	A	400	32	M5x20	55,5	434	1000
06939-500203	自然色	A	500	32	M5x20	55,5	534	1000
06939-150202	黑色	A	150	32	M5x20	55,5	184	1000
06939-200202	黑色	A	200	32	M5x20	55,5	234	1000
06939-300202	黑色	A	300	32	M5x20	55,5	334	1000
06939-400202	黑色	A	400	32	M5x20	55,5	434	1000
06939-500202	黑色	A	500	32	M5x20	55,5	534	1000