


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制，不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。

规格：
钢制，强度等级 04，电镀锌或黑色氧化处理。
不锈钢 A2，亮色。
不锈钢 A4，亮色。

提示：
这种螺母的负载能力有限，可以用于活动关节、万向接头等的连接。
表中显示了螺母的最大高度 H max。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	主体表面	类型 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
07212-05	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-06	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-006	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-08	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-008	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-10	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-103	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-104	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-12	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-123	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-124	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-14	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
07212-16	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-163	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-183	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M18x1,5	29,56	9	27	DIN 439	-
07212-20	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-203	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-223	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-24	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
07212-30	钢制	电镀锌	右旋螺纹	M30	50,85	15	46	DIN 439	-
07212-061	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-081	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-101	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1031	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1041	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-121	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1231	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1241	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-161	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-2031	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-2231	钢制	电镀锌	左旋螺纹	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	类型 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
07212-205	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-206	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-2063	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-208	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-2083	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-210	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-2103	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-212	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-2124	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-216	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-2163	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-2203	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-2243	钢制	黑色氧化处理	右旋螺纹	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
07212-105	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-106	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-1062	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-108	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-1083	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-110	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1104	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1103	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-112	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1123	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1124	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-114	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
07212-116	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-1163	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-120	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-1203	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-1223	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-1244	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
07212-1243	不锈钢 A2	亮色	右旋螺纹	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
07212-1061	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-1081	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-1101	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-11031	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-11041	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1121	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-11231	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1161	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-12031	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-12231	不锈钢 A2	亮色	左旋螺纹	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-605	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-606	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-6062	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-608	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-6083	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-610	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-6103	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-6104	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-612	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-6123	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-6124	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-614	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
07212-616	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-6163	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-620	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-6203	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-6223	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-6244	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
07212-6243	不锈钢 A4	亮色	右旋螺纹	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-

商品概述
