


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
调制钢。


规格：
钢制 强度等级10, 黑色氧化处理。

提示：
出于功能和安全考虑，两侧螺丝最多旋入至螺母的一半高度。最低旋入深度 1x D。

根据要求：
适用扳手参照DIN ISO 272 标准。



图纸



商品概述

订货号	D	H = 3 x D	SW	E
07220-06	M6	18	10	11,5
07220-08	M8	24	13	15
07220-10	M10	30	17	19,6
07220-12	M12	36	19	21,9
07220-14	M14	42	22	25,4
07220-16	M16	48	24	27,7
07220-18	M18	54	27	31,2
07220-20	M20	60	30	34,6
07220-22	M22	66	32	36,9

商品概述

订货号	D	H = 3 x D	SW	E
07220-24	M24	72	36	41,6
07220-27	M27	81	41	47,3
07220-30	M30	90	46	53,1
07220-36	M36	108	55	63,5