


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢调节环 1.4305。
A2 不锈钢埋头螺栓。


规格：
调节环和亮色埋头螺栓。

提示：
A 型：带螺纹销 DIN 553 (槽)
E 型：带螺纹销 DIN EN ISO 4027 内六角螺钉)

根据 DIN 705，规定的公差适用于光亮定位环。无法保证镀锌定位环的公差。然而，这对功能无影响。

图纸提示：
1) $D1 \geq 75$ ，配两个螺纹销。

图纸



商品概述

订货号	类型	材料	D1	B	D2	D3 埋头螺栓
07800-100302	A	不锈钢	3	5	7	M2x3
07800-100402	A	不锈钢	4	5	8	M2,5x3
07800-100502	A	不锈钢	5	6	10	M3x4
07800-100602	A	不锈钢	6	8	12	M4x5
07800-100702	A	不锈钢	7	8	12	M4x5
07800-100802	A	不锈钢	8	8	16	M4x6
07800-100902	A	不锈钢	9	10	18	M5x8
07800-101002	A	不锈钢	10	10	20	M5x8
07800-101102	A	不锈钢	11	10	20	M5x8
07800-101202	A	不锈钢	12	12	22	M6x8
07800-101402	A	不锈钢	14	12	25	M6x8
07800-101502	A	不锈钢	15	12	25	M6x8
07800-101602	A	不锈钢	16	12	28	M6x8
07800-101802	A	不锈钢	18	14	32	M6x8
07800-102002	A	不锈钢	20	14	32	M6x8
07800-102402	A	不锈钢	24	16	40	M8x12
07800-102502	A	不锈钢	25	16	40	M8x10
07800-102602	A	不锈钢	26	16	40	M8x10
07800-102802	A	不锈钢	28	16	45	M8x12
07800-103002	A	不锈钢	30	16	45	M8x10
07800-103202	A	不锈钢	32	16	50	M8x12
07800-103502	A	不锈钢	35	16	56	M8x12
07800-103602	A	不锈钢	36	16	56	M8x12
07800-103802	A	不锈钢	38	16	56	M8x12
07800-104002	A	不锈钢	40	18	63	M10x16

商品概述

订货号	类型	材料	D1	B	D2	D3 埋头螺栓
07800-104202	A	不锈钢	42	18	63	M10x16
07800-104502	A	不锈钢	45	18	70	M10x16
07800-104802	A	不锈钢	48	18	70	M10x16
07800-105002	A	不锈钢	50	18	80	M10x16
07800-105202	A	不锈钢	52	18	80	M10x16
07800-105502	A	不锈钢	55	18	80	M10x16
07800-105602	A	不锈钢	56	18	80	M10x16
07800-105802	A	不锈钢	58	20	90	M10x16
07800-106002	A	不锈钢	60	20	90	M10x16
07800-106302	A	不锈钢	63	20	90	M10x16
07800-106502	A	不锈钢	65	20	100	M10x20
07800-106802	A	不锈钢	68	20	100	M10x20
07800-107002	A	不锈钢	70	20	100	M10x20
07800-107202	A	不锈钢	72	20	100	M10x20
07800-107502	A	不锈钢	75	22	110	M12x20
07800-108002	A	不锈钢	80	22	110	M12x20
07800-108502	A	不锈钢	85	22	125	M12x25
07800-109002	A	不锈钢	90	22	125	M12x20
07800-110002	A	不锈钢	100	25	140	M12x25
07800-300302	E	不锈钢	3	5	7	M2x3
07800-300402	E	不锈钢	4	5	8	M2,5x3
07800-300502	E	不锈钢	5	6	10	M3x4
07800-300602	E	不锈钢	6	8	12	M4x5
07800-300702	E	不锈钢	7	8	12	M4x5
07800-300802	E	不锈钢	8	8	16	M4x6
07800-300902	E	不锈钢	9	10	18	M5x8
07800-301002	E	不锈钢	10	10	20	M5x8
07800-301102	E	不锈钢	11	10	20	M5x8
07800-301202	E	不锈钢	12	12	22	M6x8
07800-301402	E	不锈钢	14	12	25	M6x8
07800-301502	E	不锈钢	15	12	25	M6x8
07800-301602	E	不锈钢	16	12	28	M6x8
07800-301802	E	不锈钢	18	14	32	M6x8
07800-302002	E	不锈钢	20	14	32	M6x8
07800-302402	E	不锈钢	24	16	40	M8x12
07800-302502	E	不锈钢	25	16	40	M8x10
07800-302602	E	不锈钢	26	16	40	M8x10
07800-302802	E	不锈钢	28	16	45	M8x12
07800-303002	E	不锈钢	30	16	45	M8x10
07800-303202	E	不锈钢	32	16	50	M8x12
07800-303502	E	不锈钢	35	16	56	M8x12
07800-303602	E	不锈钢	36	16	56	M8x12
07800-303802	E	不锈钢	38	16	56	M8x12
07800-304002	E	不锈钢	40	18	63	M10x16
07800-304202	E	不锈钢	42	18	63	M10x16
07800-304502	E	不锈钢	45	18	70	M10x16
07800-304802	E	不锈钢	48	18	70	M10x16
07800-305002	E	不锈钢	50	18	80	M10x16
07800-305202	E	不锈钢	52	18	80	M10x16
07800-305502	E	不锈钢	55	18	80	M10x16
07800-305602	E	不锈钢	56	18	80	M10x16
07800-305802	E	不锈钢	58	20	90	M10x16
07800-306002	E	不锈钢	60	20	90	M10x16
07800-306302	E	不锈钢	63	20	90	M10x16
07800-306502	E	不锈钢	65	20	100	M10x20
07800-306802	E	不锈钢	68	20	100	M10x20
07800-307002	E	不锈钢	70	20	100	M10x20
07800-307202	E	不锈钢	72	20	100	M10x20
07800-307502	E	不锈钢	75	22	110	M12x20
07800-308002	E	不锈钢	80	22	110	M12x20
07800-308502	E	不锈钢	85	22	125	M12x25
07800-309002	E	不锈钢	90	22	125	M12x20
07800-310002	E	不锈钢	100	25	140	M12x25

商品概述
