

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 钢。
 不锈钢 1.4305。
 不锈钢 1.4404。
 铝。

规格：
 钢黑色氧化，钢制螺丝 12.9。
 亮色不锈钢 1.4305，不锈钢螺丝 A2-70。
 亮色不锈钢 1.4404，不锈钢螺丝 A2-70。
 亮色铝材，不锈钢螺丝 A2-70。

提示：
 分离型夹紧环以均匀的夹紧力卡箍轴杆。从而实现优异的配合精度，并在不损坏轴杆的前提下提供极大的保持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。


分离型夹紧环可以更便捷的拆装，无需拆卸相关部件。

由不锈钢 A4 制成的夹紧环在外径上标有一个小的中心点。

温度范围：
 $-40^{\circ}\text{C} - +175^{\circ}\text{C}$ 。

根据要求：
 其他尺寸。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
07812-00401	钢制	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00501	钢制	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00601	钢制	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00801	钢制	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01001	钢制	9	M3x10	10	24	26
07812-01201	钢制	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01501	钢制	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01601	钢制	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01801	钢制	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02001	钢制	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02201	钢制	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02501	钢制	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02801	钢制	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03001	钢制	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04001	钢制	15	M6x18	40	60	65
07812-05001	钢制	19	M8x25	50	78	87
07812-00402	不锈钢	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00502	不锈钢	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00602	不锈钢	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00802	不锈钢	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01002	不锈钢	9	M3x10	10	24	26
07812-01202	不锈钢	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01502	不锈钢	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01602	不锈钢	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01802	不锈钢	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02002	不锈钢	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02202	不锈钢	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02502	不锈钢	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02802	不锈钢	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03002	不锈钢	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04002	不锈钢	15	M6x18	40	60	65
07812-05002	不锈钢	19	M8x25	50	78	87
07812-00404	不锈钢 A4	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00504	不锈钢 A4	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00604	不锈钢 A4	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00804	不锈钢 A4	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01004	不锈钢 A4	9	M3x10	10	24	26
07812-01204	不锈钢 A4	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01504	不锈钢 A4	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01604	不锈钢 A4	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01804	不锈钢 A4	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02004	不锈钢 A4	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02204	不锈钢 A4	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02504	不锈钢 A4	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02804	不锈钢 A4	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03004	不锈钢 A4	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04004	不锈钢 A4	15	M6x18	40	60	65
07812-05004	不锈钢 A4	19	M8x25	50	78	87
07812-00403	铝制	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00503	铝制	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00603	铝制	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00803	铝制	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01003	铝制	9	M3x10	10	24	26
07812-01203	铝制	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01503	铝制	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01603	铝制	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01803	铝制	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02003	铝制	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02203	铝制	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02503	铝制	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02803	铝制	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03003	铝制	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04003	铝制	15	M6x18	40	60	65
07812-05003	铝制	19	M8x25	50	78	87

商品概述
