

商品描述/产品说明




产品说明

材料：  
特殊渗碳钢。

规格：  
硬化处理为  $740 \pm 80$  HV 10 并经打磨处理。

提示：  
如果直径 D1 超过了 15 mm，则分度为 0.5 mm。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1  | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R | T1   | T2   |
|----------------|----|-----|----|----|----|------|----|---|------|------|
| 08910-A0060X06 | A  | 0,6 | 3  | 6  | 6  | 短款   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0070X06 | A  | 0,7 | 3  | 6  | 6  | 短款   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0080X06 | A  | 0,8 | 3  | 6  | 6  | 短款   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0090X06 | A  | 0,9 | 3  | 6  | 6  | 短款   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0090X09 | A  | 0,9 | 3  | 6  | 9  | 中等   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0100X06 | A  | 1   | 3  | 6  | 6  | 短款   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0100X09 | A  | 1   | 3  | 6  | 9  | 中等   | 2  | 1 | 0,01 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1  | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2  | R | T1   | T2   |
|----------------|----|-----|----|----|----|------|-----|---|------|------|
| 08910-A0110X06 | A  | 1,1 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0110X09 | A  | 1,1 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0120X06 | A  | 1,2 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0120X09 | A  | 1,2 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0130X06 | A  | 1,3 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0130X09 | A  | 1,3 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0140X06 | A  | 1,4 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0140X09 | A  | 1,4 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0150X06 | A  | 1,5 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0150X09 | A  | 1,5 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0160X06 | A  | 1,6 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0160X09 | A  | 1,6 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0170X06 | A  | 1,7 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0170X09 | A  | 1,7 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0180X06 | A  | 1,8 | 4  | 7  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0180X09 | A  | 1,8 | 4  | 7  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0190X06 | A  | 1,9 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0190X09 | A  | 1,9 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0200X06 | A  | 2   | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0200X09 | A  | 2   | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0210X06 | A  | 2,1 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0210X09 | A  | 2,1 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0220X06 | A  | 2,2 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0220X09 | A  | 2,2 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0230X06 | A  | 2,3 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0230X09 | A  | 2,3 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0240X06 | A  | 2,4 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0240X09 | A  | 2,4 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0250X06 | A  | 2,5 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0250X09 | A  | 2,5 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0260X06 | A  | 2,6 | 5  | 8  | 6  | 短款   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0260X09 | A  | 2,6 | 5  | 8  | 9  | 中等   | 2   | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0270X08 | A  | 2,7 | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0270X12 | A  | 2,7 | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0270X16 | A  | 2,7 | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0280X08 | A  | 2,8 | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0280X12 | A  | 2,8 | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0280X16 | A  | 2,8 | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0290X08 | A  | 2,9 | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0290X12 | A  | 2,9 | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0290X16 | A  | 2,9 | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0300X08 | A  | 3   | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0300X12 | A  | 3   | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0300X16 | A  | 3   | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0310X08 | A  | 3,1 | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0310X12 | A  | 3,1 | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0310X16 | A  | 3,1 | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0320X08 | A  | 3,2 | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0320X12 | A  | 3,2 | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0320X16 | A  | 3,2 | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0330X08 | A  | 3,3 | 6  | 9  | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0330X12 | A  | 3,3 | 6  | 9  | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0330X16 | A  | 3,3 | 6  | 9  | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0340X08 | A  | 3,4 | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0340X12 | A  | 3,4 | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0340X16 | A  | 3,4 | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0350X08 | A  | 3,5 | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0350X12 | A  | 3,5 | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0350X16 | A  | 3,5 | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0360X08 | A  | 3,6 | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0360X12 | A  | 3,6 | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0360X16 | A  | 3,6 | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0370X08 | A  | 3,7 | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0370X12 | A  | 3,7 | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0370X16 | A  | 3,7 | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1  | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2  | R   | T1   | T2   |
|----------------|----|-----|----|----|----|------|-----|-----|------|------|
| 08910-A0380X08 | A  | 3,8 | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0380X12 | A  | 3,8 | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0380X16 | A  | 3,8 | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0390X08 | A  | 3,9 | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0390X12 | A  | 3,9 | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0390X16 | A  | 3,9 | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0400X08 | A  | 4   | 7  | 10 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0400X12 | A  | 4   | 7  | 10 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0400X16 | A  | 4   | 7  | 10 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0410X08 | A  | 4,1 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0410X12 | A  | 4,1 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0410X16 | A  | 4,1 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0420X08 | A  | 4,2 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0420X12 | A  | 4,2 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0420X16 | A  | 4,2 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0430X08 | A  | 4,3 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0430X12 | A  | 4,3 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0430X16 | A  | 4,3 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0440X08 | A  | 4,4 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0440X12 | A  | 4,4 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0440X16 | A  | 4,4 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0450X08 | A  | 4,5 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0450X12 | A  | 4,5 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0450X16 | A  | 4,5 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0460X08 | A  | 4,6 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0460X12 | A  | 4,6 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0460X16 | A  | 4,6 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0470X08 | A  | 4,7 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0470X12 | A  | 4,7 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0470X16 | A  | 4,7 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0480X08 | A  | 4,8 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0480X12 | A  | 4,8 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0480X16 | A  | 4,8 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0490X08 | A  | 4,9 | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0490X12 | A  | 4,9 | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0490X16 | A  | 4,9 | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0500X08 | A  | 5   | 8  | 11 | 8  | 短款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0500X12 | A  | 5   | 8  | 11 | 12 | 中等   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0500X16 | A  | 5   | 8  | 11 | 16 | 长款   | 2,5 | 1   | 0,01 | 0,03 |
| 08910-A0510X10 | A  | 5,1 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0510X16 | A  | 5,1 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0510X20 | A  | 5,1 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0520X10 | A  | 5,2 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0520X16 | A  | 5,2 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0520X20 | A  | 5,2 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0530X10 | A  | 5,3 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0530X16 | A  | 5,3 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0530X20 | A  | 5,3 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0540X10 | A  | 5,4 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0540X16 | A  | 5,4 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0540X20 | A  | 5,4 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0550X10 | A  | 5,5 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0550X16 | A  | 5,5 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0550X20 | A  | 5,5 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0560X10 | A  | 5,6 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0560X16 | A  | 5,6 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0560X20 | A  | 5,6 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0570X10 | A  | 5,7 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0570X16 | A  | 5,7 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0570X20 | A  | 5,7 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0580X10 | A  | 5,8 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0580X16 | A  | 5,8 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0580X20 | A  | 5,8 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0590X10 | A  | 5,9 | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0590X16 | A  | 5,9 | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3   | 1,5 | 0,02 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1  | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R   | T1   | T2   |
|----------------|----|-----|----|----|----|------|----|-----|------|------|
| 08910-A0590X20 | A  | 5,9 | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0600X10 | A  | 6   | 10 | 13 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0600X16 | A  | 6   | 10 | 13 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0600X20 | A  | 6   | 10 | 13 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0610X10 | A  | 6,1 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0610X16 | A  | 6,1 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0610X20 | A  | 6,1 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0620X10 | A  | 6,2 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0620X16 | A  | 6,2 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0620X20 | A  | 6,2 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0630X10 | A  | 6,3 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0630X16 | A  | 6,3 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0630X20 | A  | 6,3 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0640X10 | A  | 6,4 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0640X16 | A  | 6,4 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0640X20 | A  | 6,4 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0650X10 | A  | 6,5 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0650X16 | A  | 6,5 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0650X20 | A  | 6,5 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0660X10 | A  | 6,6 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0660X16 | A  | 6,6 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0660X20 | A  | 6,6 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0670X10 | A  | 6,7 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0670X16 | A  | 6,7 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0670X20 | A  | 6,7 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0680X10 | A  | 6,8 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0680X16 | A  | 6,8 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0680X20 | A  | 6,8 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0690X10 | A  | 6,9 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0690X16 | A  | 6,9 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0690X20 | A  | 6,9 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0700X10 | A  | 7   | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0700X16 | A  | 7   | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0700X20 | A  | 7   | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0710X10 | A  | 7,1 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0710X16 | A  | 7,1 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0710X20 | A  | 7,1 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0720X10 | A  | 7,2 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0720X16 | A  | 7,2 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0720X20 | A  | 7,2 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0730X10 | A  | 7,3 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0730X16 | A  | 7,3 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0730X20 | A  | 7,3 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0740X10 | A  | 7,4 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0740X16 | A  | 7,4 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0740X20 | A  | 7,4 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0750X10 | A  | 7,5 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0750X16 | A  | 7,5 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0750X20 | A  | 7,5 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0760X10 | A  | 7,6 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0760X16 | A  | 7,6 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0760X20 | A  | 7,6 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0770X10 | A  | 7,7 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0770X16 | A  | 7,7 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0770X20 | A  | 7,7 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0780X10 | A  | 7,8 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0780X16 | A  | 7,8 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0780X20 | A  | 7,8 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0790X10 | A  | 7,9 | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0790X16 | A  | 7,9 | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0790X20 | A  | 7,9 | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0800X10 | A  | 8   | 12 | 15 | 10 | 短款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0800X16 | A  | 8   | 12 | 15 | 16 | 中等   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0800X20 | A  | 8   | 12 | 15 | 20 | 长款   | 3  | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0810X12 | A  | 8,1 | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2   | 0,02 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|---|------|------|
| 08910-A0810X20 | A  | 8,1  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0810X25 | A  | 8,1  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0820X12 | A  | 8,2  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0820X20 | A  | 8,2  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0820X25 | A  | 8,2  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0830X12 | A  | 8,3  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0830X20 | A  | 8,3  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0830X25 | A  | 8,3  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0840X12 | A  | 8,4  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0840X20 | A  | 8,4  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0840X25 | A  | 8,4  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0850X12 | A  | 8,5  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0850X20 | A  | 8,5  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0850X25 | A  | 8,5  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0860X12 | A  | 8,6  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0860X20 | A  | 8,6  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0860X25 | A  | 8,6  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0870X12 | A  | 8,7  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0870X20 | A  | 8,7  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0870X25 | A  | 8,7  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0880X12 | A  | 8,8  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0880X20 | A  | 8,8  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0880X25 | A  | 8,8  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0890X12 | A  | 8,9  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0890X20 | A  | 8,9  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0890X25 | A  | 8,9  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0900X12 | A  | 9    | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0900X20 | A  | 9    | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0900X25 | A  | 9    | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0910X12 | A  | 9,1  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0910X20 | A  | 9,1  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0910X25 | A  | 9,1  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0920X12 | A  | 9,2  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0920X20 | A  | 9,2  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0920X25 | A  | 9,2  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0930X12 | A  | 9,3  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0930X20 | A  | 9,3  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0930X25 | A  | 9,3  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0940X12 | A  | 9,4  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0940X20 | A  | 9,4  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0940X25 | A  | 9,4  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0950X12 | A  | 9,5  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0950X20 | A  | 9,5  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0950X25 | A  | 9,5  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0960X12 | A  | 9,6  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0960X20 | A  | 9,6  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0960X25 | A  | 9,6  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0970X12 | A  | 9,7  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0970X20 | A  | 9,7  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0970X25 | A  | 9,7  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0980X12 | A  | 9,8  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0980X20 | A  | 9,8  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0980X25 | A  | 9,8  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0990X12 | A  | 9,9  | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0990X20 | A  | 9,9  | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A0990X25 | A  | 9,9  | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1000X12 | A  | 10   | 15 | 18 | 12 | 短款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1000X20 | A  | 10   | 15 | 18 | 20 | 中等   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1000X25 | A  | 10   | 15 | 18 | 25 | 长款   | 3  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1010X12 | A  | 10,1 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1010X20 | A  | 10,1 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1010X25 | A  | 10,1 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1020X12 | A  | 10,2 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1020X20 | A  | 10,2 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1020X25 | A  | 10,2 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|---|------|------|
| 08910-A1030X12 | A  | 10,3 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1030X20 | A  | 10,3 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1030X25 | A  | 10,3 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1040X12 | A  | 10,4 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1040X20 | A  | 10,4 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1040X25 | A  | 10,4 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1050X12 | A  | 10,5 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1050X20 | A  | 10,5 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1050X25 | A  | 10,5 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1060X12 | A  | 10,6 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1060X20 | A  | 10,6 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1060X25 | A  | 10,6 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1070X12 | A  | 10,7 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1070X20 | A  | 10,7 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1070X25 | A  | 10,7 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1080X12 | A  | 10,8 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1080X20 | A  | 10,8 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1080X25 | A  | 10,8 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1090X12 | A  | 10,9 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1090X20 | A  | 10,9 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1090X25 | A  | 10,9 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1100X12 | A  | 11   | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1100X20 | A  | 11   | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1100X25 | A  | 11   | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1110X12 | A  | 11,1 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1110X20 | A  | 11,1 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1110X25 | A  | 11,1 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1120X12 | A  | 11,2 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1120X20 | A  | 11,2 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1120X25 | A  | 11,2 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1130X12 | A  | 11,3 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1130X20 | A  | 11,3 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1130X25 | A  | 11,3 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1140X12 | A  | 11,4 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1140X20 | A  | 11,4 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1140X25 | A  | 11,4 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1150X12 | A  | 11,5 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1150X20 | A  | 11,5 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1150X25 | A  | 11,5 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1160X12 | A  | 11,6 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1160X20 | A  | 11,6 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1160X25 | A  | 11,6 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1170X12 | A  | 11,7 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1170X20 | A  | 11,7 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1170X25 | A  | 11,7 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1180X12 | A  | 11,8 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1180X20 | A  | 11,8 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1180X25 | A  | 11,8 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1190X12 | A  | 11,9 | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1190X20 | A  | 11,9 | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1190X25 | A  | 11,9 | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1200X12 | A  | 12   | 18 | 22 | 12 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1200X20 | A  | 12   | 18 | 22 | 20 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1200X25 | A  | 12   | 18 | 22 | 25 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1210X16 | A  | 12,1 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1210X28 | A  | 12,1 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1210X36 | A  | 12,1 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1220X16 | A  | 12,2 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1220X28 | A  | 12,2 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1220X36 | A  | 12,2 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1230X16 | A  | 12,3 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1230X28 | A  | 12,3 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1230X36 | A  | 12,3 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1240X16 | A  | 12,4 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1240X28 | A  | 12,4 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|---|------|------|
| 08910-A1240X36 | A  | 12,4 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1250X16 | A  | 12,5 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1250X28 | A  | 12,5 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1250X36 | A  | 12,5 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1260X16 | A  | 12,6 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1260X28 | A  | 12,6 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1260X36 | A  | 12,6 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1270X16 | A  | 12,7 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1270X28 | A  | 12,7 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1270X36 | A  | 12,7 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1280X16 | A  | 12,8 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1280X28 | A  | 12,8 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1280X36 | A  | 12,8 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1290X16 | A  | 12,9 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1290X28 | A  | 12,9 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1290X36 | A  | 12,9 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1300X16 | A  | 13   | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1300X28 | A  | 13   | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1300X36 | A  | 13   | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1310X16 | A  | 13,1 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1310X28 | A  | 13,1 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1310X36 | A  | 13,1 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1320X16 | A  | 13,2 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1320X28 | A  | 13,2 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1320X36 | A  | 13,2 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1330X16 | A  | 13,3 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1330X28 | A  | 13,3 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1330X36 | A  | 13,3 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1340X16 | A  | 13,4 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1340X28 | A  | 13,4 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1340X36 | A  | 13,4 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1350X16 | A  | 13,5 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1350X28 | A  | 13,5 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1350X36 | A  | 13,5 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1360X16 | A  | 13,6 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1360X28 | A  | 13,6 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1360X36 | A  | 13,6 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1370X16 | A  | 13,7 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1370X28 | A  | 13,7 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1370X36 | A  | 13,7 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1380X16 | A  | 13,8 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1380X28 | A  | 13,8 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1380X36 | A  | 13,8 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1390X16 | A  | 13,9 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1390X28 | A  | 13,9 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1390X36 | A  | 13,9 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1400X16 | A  | 14   | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1400X28 | A  | 14   | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1400X36 | A  | 14   | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1410X16 | A  | 14,1 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1410X28 | A  | 14,1 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1410X36 | A  | 14,1 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1420X16 | A  | 14,2 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1420X28 | A  | 14,2 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1420X36 | A  | 14,2 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1430X16 | A  | 14,3 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1430X28 | A  | 14,3 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1430X36 | A  | 14,3 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1440X16 | A  | 14,4 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1440X28 | A  | 14,4 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1440X36 | A  | 14,4 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1450X16 | A  | 14,5 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1450X28 | A  | 14,5 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1450X36 | A  | 14,5 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1460X16 | A  | 14,6 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|---|------|------|
| 08910-A1460X28 | A  | 14,6 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1460X36 | A  | 14,6 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1470X16 | A  | 14,7 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1470X28 | A  | 14,7 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1470X36 | A  | 14,7 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1480X16 | A  | 14,8 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1480X28 | A  | 14,8 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1480X36 | A  | 14,8 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1490X16 | A  | 14,9 | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1490X28 | A  | 14,9 | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1490X36 | A  | 14,9 | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1500X16 | A  | 15   | 22 | 26 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1500X28 | A  | 15   | 22 | 26 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1500X36 | A  | 15   | 22 | 26 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1550X16 | A  | 15,5 | 26 | 30 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1550X28 | A  | 15,5 | 26 | 30 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1550X36 | A  | 15,5 | 26 | 30 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1600X16 | A  | 16   | 26 | 30 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1600X28 | A  | 16   | 26 | 30 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1600X36 | A  | 16   | 26 | 30 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1650X16 | A  | 16,5 | 26 | 30 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1650X28 | A  | 16,5 | 26 | 30 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1650X36 | A  | 16,5 | 26 | 30 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1700X16 | A  | 17   | 26 | 30 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1700X28 | A  | 17   | 26 | 30 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1700X36 | A  | 17   | 26 | 30 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1750X16 | A  | 17,5 | 26 | 30 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1750X28 | A  | 17,5 | 26 | 30 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1750X36 | A  | 17,5 | 26 | 30 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1800X16 | A  | 18   | 26 | 30 | 16 | 短款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1800X28 | A  | 18   | 26 | 30 | 28 | 中等   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1800X36 | A  | 18   | 26 | 30 | 36 | 长款   | 4  | 2 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1850X20 | A  | 18,5 | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1850X36 | A  | 18,5 | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1850X45 | A  | 18,5 | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1900X20 | A  | 19   | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1900X36 | A  | 19   | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1900X45 | A  | 19   | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1950X20 | A  | 19,5 | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1950X36 | A  | 19,5 | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A1950X45 | A  | 19,5 | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2000X20 | A  | 20   | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2000X36 | A  | 20   | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2000X45 | A  | 20   | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2050X20 | A  | 20,5 | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2050X36 | A  | 20,5 | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2050X45 | A  | 20,5 | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2100X20 | A  | 21   | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2100X36 | A  | 21   | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2100X45 | A  | 21   | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2150X20 | A  | 21,5 | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2150X36 | A  | 21,5 | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2150X45 | A  | 21,5 | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2200X20 | A  | 22   | 30 | 34 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2200X36 | A  | 22   | 30 | 34 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2200X45 | A  | 22   | 30 | 34 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,03 |
| 08910-A2250X20 | A  | 22,5 | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2250X36 | A  | 22,5 | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2250X45 | A  | 22,5 | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2300X20 | A  | 23   | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2300X36 | A  | 23   | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2300X45 | A  | 23   | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2350X20 | A  | 23,5 | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2350X36 | A  | 23,5 | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2350X45 | A  | 23,5 | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|---|------|------|
| 08910-A2400X20 | A  | 24   | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2400X36 | A  | 24   | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2400X45 | A  | 24   | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2450X20 | A  | 24,5 | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2450X36 | A  | 24,5 | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2450X45 | A  | 24,5 | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2500X20 | A  | 25   | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2500X36 | A  | 25   | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2500X45 | A  | 25   | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2550X20 | A  | 25,5 | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2550X36 | A  | 25,5 | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2550X45 | A  | 25,5 | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2600X20 | A  | 26   | 35 | 39 | 20 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2600X36 | A  | 26   | 35 | 39 | 36 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2600X45 | A  | 26   | 35 | 39 | 45 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2650X25 | A  | 26,5 | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2650X45 | A  | 26,5 | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2650X56 | A  | 26,5 | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2700X25 | A  | 27   | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2700X45 | A  | 27   | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2700X56 | A  | 27   | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2750X25 | A  | 27,5 | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2750X45 | A  | 27,5 | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2750X56 | A  | 27,5 | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2800X25 | A  | 28   | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2800X45 | A  | 28   | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2800X56 | A  | 28   | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2850X25 | A  | 28,5 | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2850X45 | A  | 28,5 | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2850X56 | A  | 28,5 | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2900X25 | A  | 29   | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2900X45 | A  | 29   | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2900X56 | A  | 29   | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2950X25 | A  | 29,5 | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2950X45 | A  | 29,5 | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A2950X56 | A  | 29,5 | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A3000X25 | A  | 30   | 42 | 46 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A3000X45 | A  | 30   | 42 | 46 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A3000X56 | A  | 30   | 42 | 46 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 08910-A3050X25 | A  | 30,5 | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3050X45 | A  | 30,5 | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3050X56 | A  | 30,5 | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3100X25 | A  | 31   | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3100X45 | A  | 31   | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3100X56 | A  | 31   | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3150X25 | A  | 31,5 | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3150X45 | A  | 31,5 | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3150X56 | A  | 31,5 | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3200X25 | A  | 32   | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3200X45 | A  | 32   | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3200X56 | A  | 32   | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3250X25 | A  | 32,5 | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3250X45 | A  | 32,5 | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3250X56 | A  | 32,5 | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3300X25 | A  | 33   | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3300X45 | A  | 33   | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3300X56 | A  | 33   | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3350X25 | A  | 33,5 | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3350X45 | A  | 33,5 | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3350X56 | A  | 33,5 | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3400X25 | A  | 34   | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3400X45 | A  | 34   | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3400X56 | A  | 34   | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3450X25 | A  | 34,5 | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3450X45 | A  | 34,5 | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3 | 0,04 | 0,05 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R   | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|-----|------|------|
| 08910-A3450X56 | A  | 34,5 | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3   | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3500X25 | A  | 35   | 48 | 52 | 25 | 短款   | 5  | 3   | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3500X45 | A  | 35   | 48 | 52 | 45 | 中等   | 5  | 3   | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3500X56 | A  | 35   | 48 | 52 | 56 | 长款   | 5  | 3   | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3550X30 | A  | 35,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3550X56 | A  | 35,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3550X67 | A  | 35,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3600X30 | A  | 36   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3600X56 | A  | 36   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3600X67 | A  | 36   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3650X30 | A  | 36,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3650X56 | A  | 36,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3650X67 | A  | 36,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3700X30 | A  | 37   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3700X56 | A  | 37   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3700X67 | A  | 37   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3750X30 | A  | 37,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3750X56 | A  | 37,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3750X67 | A  | 37,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3800X30 | A  | 38   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3800X56 | A  | 38   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3800X67 | A  | 38   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3850X30 | A  | 38,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3850X56 | A  | 38,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3850X67 | A  | 38,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3900X30 | A  | 39   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3900X56 | A  | 39   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3900X67 | A  | 39   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3950X30 | A  | 39,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3950X56 | A  | 39,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A3950X67 | A  | 39,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4000X30 | A  | 40   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4000X56 | A  | 40   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4000X67 | A  | 40   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4050X30 | A  | 40,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4050X56 | A  | 40,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4050X67 | A  | 40,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4100X30 | A  | 41   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4100X56 | A  | 41   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4100X67 | A  | 41   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4150X30 | A  | 41,5 | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4150X56 | A  | 41,5 | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4150X67 | A  | 41,5 | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4200X30 | A  | 42   | 55 | 59 | 30 | 短款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4200X56 | A  | 42   | 55 | 59 | 56 | 中等   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4200X67 | A  | 42   | 55 | 59 | 67 | 长款   | 5  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4250X30 | A  | 42,5 | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4250X56 | A  | 42,5 | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4250X67 | A  | 42,5 | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4300X30 | A  | 43   | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4300X56 | A  | 43   | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4300X67 | A  | 43   | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4350X30 | A  | 43,5 | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4350X56 | A  | 43,5 | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4350X67 | A  | 43,5 | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4400X30 | A  | 44   | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4400X56 | A  | 44   | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4400X67 | A  | 44   | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4450X30 | A  | 44,5 | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4450X56 | A  | 44,5 | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4450X67 | A  | 44,5 | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4500X30 | A  | 45   | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4500X56 | A  | 45   | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4500X67 | A  | 45   | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4550X30 | A  | 45,5 | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |

## 商品概述

| 订货号            | 类型 | D1   | D2 | D3 | L1 | 产品类型 | L2 | R   | T1   | T2   |
|----------------|----|------|----|----|----|------|----|-----|------|------|
| 08910-A4550X56 | A  | 45,5 | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4550X67 | A  | 45,5 | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4600X30 | A  | 46   | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4600X56 | A  | 46   | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4600X67 | A  | 46   | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4650X30 | A  | 46,5 | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4650X56 | A  | 46,5 | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4650X67 | A  | 46,5 | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4700X30 | A  | 47   | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4700X56 | A  | 47   | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4700X67 | A  | 47   | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4750X30 | A  | 47,5 | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4750X56 | A  | 47,5 | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4750X67 | A  | 47,5 | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4800X30 | A  | 48   | 62 | 66 | 30 | 短款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4800X56 | A  | 48   | 62 | 66 | 56 | 中等   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |
| 08910-A4800X67 | A  | 48   | 62 | 66 | 67 | 长款   | 6  | 3,5 | 0,04 | 0,05 |