




商品描述/产品说明



K 型快换式衬套，
带DIN 172 的凸缘式钻套
或DIN 179 的钻套



K 型快换式衬套，
带DIN 172 的凸缘式钻套
或DIN 179 的钻套



L 型可更换衬套，
带DIN 172 的凸缘式钻套
或DIN 179 的钻套

产品说明

材料：
特殊渗碳钢。


规格：
硬化处理为 780 ± 40 HV 10 并经打磨处理。

提示：
所有嵌入式钻套均在上凸缘面上标记了钻孔尺寸。
嵌入式钻套 K 型被用作快换式衬套。将固定销和螺旋夹紧销与 DIN 173 - 1 平头螺栓结合使用作为止动销挡块。
通过参照DIN 173 - 1 弹簧夹头，并结合使用 DIN 912内六角螺栓对卡口锁紧装置进行固定。

E2 = 使用固定销或螺旋夹紧销时的钻孔间距。

如果直径 D1 超过了 15 mm，则分度为 0.5 mm。

图纸



商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K0240X10	K	短款	2,4	8	15	4,5	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0240X16	K	中等	2,4	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0250X10	K	短款	2,5	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0250X16	K	中等	2,5	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0260X10	K	短款	2,6	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0260X16	K	中等	2,6	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0270X10	K	短款	2,7	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0270X16	K	中等	2,7	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0280X10	K	短款	2,8	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0280X16	K	中等	2,8	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0290X10	K	短款	2,9	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0290X16	K	中等	2,9	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0300X10	K	短款	3	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0300X16	K	中等	3	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0310X10	K	短款	3,1	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0310X16	K	中等	3,1	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0320X10	K	短款	3,2	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0320X16	K	中等	3,2	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0330X10	K	短款	3,3	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0330X16	K	中等	3,3	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0340X10	K	短款	3,4	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0340X16	K	中等	3,4	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0350X10	K	短款	3,5	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0350X16	K	中等	3,5	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0360X10	K	短款	3,6	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0360X16	K	中等	3,6	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0370X10	K	短款	3,7	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0370X16	K	中等	3,7	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0380X10	K	短款	3,8	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0380X16	K	中等	3,8	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0390X10	K	短款	3,9	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0390X16	K	中等	3,9	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0400X10	K	短款	4	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°
08920-K0400X16	K	中等	4	8	15	4,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	65°

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K0410X12	K	短款	4,1	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0410X20	K	中等	4,1	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0410X25	K	长款	4,1	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0420X12	K	短款	4,2	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0420X20	K	中等	4,2	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0420X25	K	长款	4,2	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0430X12	K	短款	4,3	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0430X20	K	中等	4,3	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0430X25	K	长款	4,3	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0440X12	K	短款	4,4	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0440X20	K	中等	4,4	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0440X25	K	长款	4,4	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0450X12	K	短款	4,5	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0450X20	K	中等	4,5	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0450X25	K	长款	4,5	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0460X12	K	短款	4,6	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0460X20	K	中等	4,6	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0460X25	K	长款	4,6	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0470X12	K	短款	4,7	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0470X20	K	中等	4,7	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0470X25	K	长款	4,7	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0480X12	K	短款	4,8	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0480X20	K	中等	4,8	10	18	6,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0480X25	K	长款	4,8	10	18	6,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0490X12	K	短款	4,9	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	65°
08920-K0490X20	K	中等																	

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K0620X25	K	长款	6,2	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0630X12	K	短款	6,3	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0630X20	K	中等	6,3	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0630X25	K	长款	6,3	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0640X12	K	短款	6,4	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0640X20	K	中等	6,4	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0640X25	K	长款	6,4	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0650X12	K	短款	6,5	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0650X20	K	中等	6,5	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0650X25	K	长款	6,5	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0660X12	K	短款	6,6	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0660X20	K	中等	6,6	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0660X25	K	长款	6,6	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0670X12	K	短款	6,7	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0670X20	K	中等	6,7	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0670X25	K	长款	6,7	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0680X12	K	短款	6,8	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0680X20	K	中等	6,8	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0680X25	K	长款	6,8	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0690X12	K	短款	6,9	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0690X20	K	中等	6,9	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0690X25	K	长款	6,9	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0700X12	K	短款	7	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0700X20	K	中等	7	12	22	8,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0700X25	K	长款	7	12	22	8,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	60°
08920-K0710X12	K	短款																	

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K0840X28	K	中等	8,4	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0840X36	K	长款	8,4	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0850X16	K	短款	8,5	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0850X28	K	中等	8,5	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0850X36	K	长款	8,5	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0860X16	K	短款	8,6	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0860X28	K	中等	8,6	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0860X36	K	长款	8,6	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0870X16	K	短款	8,7	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0870X28	K	中等	8,7	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0870X36	K	长款	8,7	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0880X16	K	短款	8,8	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0880X28	K	中等	8,8	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0880X36	K	长款	8,8	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0890X16	K	短款	8,9	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0890X36	K	长款	8,9	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0900X16	K	短款	9	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0900X28	K	中等	9	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0900X36	K	长款	9	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0910X16	K	短款	9,1	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0910X28	K	中等	9,1	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0910X36	K	长款	9,1	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0920X16	K	短款	9,2	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0920X28	K	中等	9,2	15	26	10,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0920X36	K	长款	9,2	15	26	10,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	50°
08920-K0930X16	K	短款	9,3	15	26	-</													

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K1060X28	K	中等	10,6	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1060X36	K	长款	10,6	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1070X16	K	短款	10,7	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1070X28	K	中等	10,7	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1070X36	K	长款	10,7	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1080X16	K	短款	10,8	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1080X28	K	中等	10,8	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1080X36	K	长款	10,8	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1090X16	K	短款	10,9	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1090X28	K	中等	10,9	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1090X36	K	长款	10,9	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1100X16	K	短款	11	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1100X28	K	中等	11	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1100X36	K	长款	11	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1110X16	K	短款	11,1	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1110X28	K	中等	11,1	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1110X36	K	长款	11,1	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1120X16	K	短款	11,2	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1120X28	K	中等	11,2	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1120X36	K	长款	11,2	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1130X16	K	短款	11,3	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1130X28	K	中等	11,3	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1130X36	K	长款	11,3	18	30	12,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1140X16	K	短款	11,4	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1140X28	K	中等	11,4	18	30	12,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	50°
08920-K1140X36	K	长款																	

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K1280X20	K	短款	12,8	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1280X36	K	中等	12,8	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1280X45	K	长款	12,8	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1290X20	K	短款	12,9	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1290X36	K	中等	12,9	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1290X45	K	长款	12,9	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1300X20	K	短款	13	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1300X36	K	中等	13	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1300X45	K	长款	13	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1310X20	K	短款	13,1	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1310X36	K	中等	13,1	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1310X45	K	长款	13,1	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1320X20	K	短款	13,2	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1320X36	K	中等	13,2	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1320X45	K	长款	13,2	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1330X20	K	短款	13,3	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1330X36	K	中等	13,3	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1330X45	K	长款	13,3	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1340X20	K	短款	13,4	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1340X36	K	中等	13,4	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1340X45	K	长款	13,4	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1350X20	K	短款	13,5	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1350X36	K	中等	13,5	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1350X45	K	长款	13,5	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1360X20	K	短款	13,6	22	34	-	5	20											

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K1500X36	K	中等	15	22	34	15,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1500X45	K	长款	15	22	34	15,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	35°
08920-K1550X20	K	短款	15,5	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1550X36	K	中等	15,5	26	39	19	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1550X45	K	长款	15,5	26	39	19	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1600X20	K	短款	16	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1600X36	K	中等	16	26	39	19	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1600X45	K	长款	16	26	39	19	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1650X20	K	短款	16,5	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1650X36	K	中等	16,5	26	39	19	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1650X45	K	长款	16,5	26	39	19	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1700X20	K	短款	17	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1700X36	K	中等	17	26	39	19	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1700X45	K	长款	17	26	39	19	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1750X20	K	短款	17,5	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1750X36	K	中等	17,5	26	39	19	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1750X45	K	长款	17,5	26	39	19	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1800X20	K	短款	18	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1800X36	K	中等	18	26	39	19	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1800X45	K	长款	18	26	39	19	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	35°
08920-K1850X25	K	短款	18,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1850X45	K	中等	18,5	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1850X56	K	长款	18,5	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1900X25	K	短款	19	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1900X45	K	中等	19	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1900X56	K	长款	19	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1950X25	K	短款	19,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1950X45	K	中等	19,5	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K1950X56	K	长款	19,5	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2000X25	K	短款	20	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2000X45	K	中等	20	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2000X56	K	长款	20	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2050X25	K	短款	20,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2050X45	K	中等	20,5	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2050X56	K	长款	20,5	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2100X25	K	短款	21	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2100X45	K	中等	21	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2100X56	K	长款	21	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2150X25	K	短款	21,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2150X45	K	中等	21,5	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2150X56	K	长款	21,5	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2200X25	K	短款	22	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2200X45	K	中等	22	30	46	23	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2200X56	K	长款	22	30	46	23	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	30°
08920-K2250X25	K	短款	22,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2250X45	K	中等	22,5	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2250X56	K	长款	22,5	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2300X25	K	短款	23	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2300X45	K	中等	23	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2300X56	K	长款	23	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2350X25	K	短款	23,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2350X45	K	中等	23,5	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2350X56	K	长款	23,5	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2400X25	K	短款	24	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2400X45	K	中等	24	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2400X56	K	长款	24	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2450X25	K	短款	24,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2450X45	K	中等	24,5	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2450X56	K	长款	24,5	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2500X25	K	短款	25	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2500X45	K	中等	25	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2500X56	K	长款	25	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2550X25	K	短款	25,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2550X45	K	中等	25,5	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2550X56	K	长款	25,5	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-K2600X25	K	短款	26	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2600X45	K	中等	26	35	52	27	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2600X56	K	长款	26	35	52	27	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	30°
08920-K2650X30	K	短款	26,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2650X56	K	中等	26,5	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2650X67	K	长款	26,5	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2700X30	K	短款	27	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2700X56	K	中等	27	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2700X67	K	长款	27	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2750X30	K	短款	27,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2750X56	K	中等	27,5	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2750X67	K	长款	27,5	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2800X30	K	短款	28	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2800X56	K	中等	28	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2800X67	K	长款	28	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2850X30	K	短款	28,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2850X56	K	中等	28,5	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2850X67	K	长款	28,5	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2900X30	K	短款	29	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2900X56	K	中等	29	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2900X67	K	长款	29	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2950X30	K	短款	29,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2950X56	K	中等	29,5	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K2950X67	K	长款	29,5	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K3000X30	K	短款	30	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K3000X56	K	中等	30	42	59	31	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-K3000X67	K	长款	30	42	59	31	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	30°
08920-L0240X10	L	短款	2,4	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0240X16	L	中等	2,4	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0250X10	L	短款	2,5	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0250X16	L	中等	2,5	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0260X10	L	短款	2,6	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0260X16	L	中等	2,6	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0270X10	L	短款	2,7	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0270X16	L	中等	2,7	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0280X10	L	短款	2,8	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0280X16	L	中等	2,8	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0290X10	L	短款	2,9	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0290X16	L	中等	2,9	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0300X10	L	短款	3	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0300X16	L	中等	3	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0310X10	L	短款	3,1	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0310X16	L	中等	3,1	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0320X10	L	短款	3,2	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0320X16	L	中等	3,2	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0330X10	L	短款	3,3	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0330X16	L	中等	3,3	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0340X10	L	短款	3,4	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0340X16	L	中等	3,4	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0350X10	L	短款	3,5	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0350X16	L	中等	3,5	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0360X10	L	短款	3,6	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0360X16	L	中等	3,6	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0370X10	L	短款	3,7	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0370X16	L	中等	3,7	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0380X10	L	短款	3,8	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0380X16	L	中等	3,8	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0390X10	L	短款	3,9	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0390X16	L	中等	3,9	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0400X10	L	短款	4	8	15	-	2,5	10	8	3	-	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0400X16	L	中等	4	8	15	D1+0,5	2,5	16	8	3	6	4,25	0,02	0,005	1,5	7	11,5	15	-
08920-L0410X12	L	短款	4,1	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0410X20	L	中等	4,1	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0410X25	L	长款	4,1	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0420X12	L	短款	4,2	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L0420X20	L	中等	4,2	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0420X25	L	长款	4,2	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0430X12	L	短款	4,3	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0430X20	L	中等	4,3	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0430X25	L	长款	4,3	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0440X12	L	短款	4,4	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0440X20	L	中等	4,4	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0440X25	L	长款	4,4	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0450X12	L	短款	4,5	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0450X20	L	中等	4,5	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0450X25	L	长款	4,5	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0460X12	L	短款	4,6	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0460X20	L	中等	4,6	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0460X25	L	长款	4,6	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0470X12	L	短款	4,7	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0470X20	L	中等	4,7	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0470X25	L	长款	4,7	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0480X12	L	短款	4,8	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0480X20	L	中等	4,8	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0480X25	L	长款	4,8	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0490X12	L	短款	4,9	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0490X20	L	中等	4,9	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0490X25	L	长款	4,9	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0500X12	L	短款	5	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0500X20	L	中等	5	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0500X25	L	长款	5	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0510X20	L	中等	5,1	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0510X25	L	长款	5,1	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0520X12	L	短款	5,2	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0520X20	L	中等	5,2	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0520X25	L	长款	5,2	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0530X12	L	短款	5,3	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0530X20	L	中等	5,3	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0530X25	L	长款	5,3	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0540X12	L	短款	5,4	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0540X20	L	中等	5,4	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0540X25	L	长款	5,4	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0550X12	L	短款	5,5	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0550X20	L	中等	5,5	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0550X25	L	长款	5,5	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0560X12	L	短款	5,6	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0560X20	L	中等	5,6	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0560X25	L	长款	5,6	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0570X12	L	短款	5,7	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0570X20	L	中等	5,7	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0570X25	L	长款	5,7	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0580X12	L	短款	5,8	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0580X20	L	中等	5,8	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0580X25	L	长款	5,8	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0590X12	L	短款	5,9	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0590X20	L	中等	5,9	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0590X25	L	长款	5,9	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0600X12	L	短款	6	10	18	-	2,5	12	8	3	-	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0600X20	L	中等	6	10	18	D1+0,5	2,5	20	8	3	8	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0600X25	L	长款	6	10	18	D1+0,5	2,5	25	8	3	13	4,25	0,02	0,005	2	7	13	17	-
08920-L0610X12	L	短款	6,1	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0610X20	L	中等	6,1	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0610X25	L	长款	6,1	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0620X12	L	短款	6,2	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0620X20	L	中等	6,2	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0620X25	L	长款	6,2	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0630X12	L	短款	6,3	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0630X20	L	中等	6,3	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0630X25	L	长款	6,3	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0640X12	L	短款	6,4	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L0640X20	L	中等	6,4	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0640X25	L	长款	6,4	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0650X12	L	短款	6,5	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0650X20	L	中等	6,5	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0650X25	L	长款	6,5	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0660X12	L	短款	6,6	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0660X20	L	中等	6,6	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0660X25	L	长款	6,6	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0670X12	L	短款	6,7	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0670X20	L	中等	6,7	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0680X12	L	短款	6,8	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0680X20	L	中等	6,8	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0680X25	L	长款	6,8	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0690X12	L	短款	6,9	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0690X20	L	中等	6,9	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0690X25	L	长款	6,9	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0700X12	L	短款	7	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0700X20	L	中等	7	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0700X25	L	长款	7	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0710X12	L	短款	7,1	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0710X20	L	中等	7,1	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0710X25	L	长款	7,1	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0720X12	L	短款	7,2	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0720X20	L	中等	7,2	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0720X25	L	长款	7,2	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0730X12	L	短款	7,3	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0730X20	L	中等	7,3	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0730X25	L	长款	7,3	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0740X12	L	短款	7,4	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0740X20	L	中等	7,4	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0740X25	L	长款	7,4	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0750X12	L	短款	7,5	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0750X20	L	中等	7,5	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0750X25	L	长款	7,5	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0760X12	L	短款	7,6	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0760X20	L	中等	7,6	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0760X25	L	长款	7,6	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0770X12	L	短款	7,7	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0770X20	L	中等	7,7	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0770X25	L	长款	7,7	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0780X12	L	短款	7,8	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0780X20	L	中等	7,8	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0780X25	L	长款	7,8	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0790X12	L	短款	7,9	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0790X20	L	中等	7,9	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0790X25	L	长款	7,9	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0800X12	L	短款	8,0	12	22	-	3	12	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0800X20	L	中等	8,0	12	22	D1+0,5	3	20	10	4	8	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0800X25	L	长款	8,0	12	22	D1+0,5	3	25	10	4	13	6	0,02	0,005	2	8,5	16,5	20	-
08920-L0810X16	L	短款	8,1	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0810X28	L	中等	8,1	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0810X36	L	长款	8,1	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0820X16	L	短款	8,2	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0820X28	L	中等	8,2	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0820X36	L	长款	8,2	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0830X16	L	短款	8,3	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0830X28	L	中等	8,3	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0830X36	L	长款	8,3	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0840X16	L	短款	8,4	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0840X28	L	中等	8,4	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0840X36	L	长款	8,4	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0850X16	L	短款	8,5	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0850X28	L	中等	8,5	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0850X36	L	长款	8,5	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0860X16	L	短款	8,6	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L0860X28	L	中等	8,6	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0860X36	L	长款	8,6	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0870X28	L	中等	8,7	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0870X36	L	长款	8,7	15	26	-	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0880X16	L	短款	8,8	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0880X28	L	中等	8,8	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0880X36	L	长款	8,8	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0890X16	L	短款	8,9	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0890X28	L	中等	8,9	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0890X36	L	长款	8,9	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0900X16	L	短款	9	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0900X28	L	中等	9	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0900X36	L	长款	9	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0910X16	L	短款	9,1	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0910X28	L	中等	9,1	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0910X36	L	长款	9,1	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0920X16	L	短款	9,2	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0920X28	L	中等	9,2	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0920X36	L	长款	9,2	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0930X16	L	短款	9,3	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0930X28	L	中等	9,3	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0930X36	L	长款	9,3	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0940X16	L	短款	9,4	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0940X28	L	中等	9,4	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0940X36	L	长款	9,4	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0950X16	L	短款	9,5	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0950X28	L	中等	9,5	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0950X36	L	长款	9,5	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0960X28	L	中等	9,6	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0960X36	L	长款	9,6	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0970X16	L	短款	9,7	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0970X28	L	中等	9,7	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0970X36	L	长款	9,7	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0980X16	L	短款	9,8	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0980X28	L	中等	9,8	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0980X36	L	长款	9,8	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0990X16	L	短款	9,9	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0990X28	L	中等	9,9	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L0990X36	L	长款	9,9	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L1000X16	L	短款	10	15	26	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L1000X28	L	中等	10	15	26	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L1000X36	L	长款	10	15	26	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	18	22	-
08920-L1010X16	L	短款	10,1	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1010X28	L	中等	10,1	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1010X36	L	长款	10,1	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1020X16	L	短款	10,2	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1020X28	L	中等	10,2	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1020X36	L	长款	10,2	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1030X16	L	短款	10,3	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1030X28	L	中等	10,3	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1030X36	L	长款	10,3	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1040X16	L	短款	10,4	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1040X28	L	中等	10,4	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1040X36	L	长款	10,4	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1050X16	L	短款	10,5	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1050X28	L	中等	10,5	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1050X36	L	长款	10,5	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1060X16	L	短款	10,6	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1060X28	L	中等	10,6	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1060X36	L	长款	10,6	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1070X16	L	短款	10,7	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1070X28	L	中等	10,7	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1070X36	L	长款	10,7	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1080X16	L	短款	10,8	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1080X28	L	中等	10,8	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L1080X36	L	长款	10,8	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1090X16	L	短款	10,9	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1090X28	L	中等	10,9	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1090X36	L	长款	10,9	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1100X16	L	短款	11	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1100X28	L	中等	11	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1100X36	L	长款	11	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1110X28	L	中等	11,1	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1110X36	L	长款	11,1	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1120X16	L	短款	11,2	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1120X28	L	中等	11,2	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1120X36	L	长款	11,2	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1130X16	L	短款	11,3	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1130X28	L	中等	11,3	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1130X36	L	长款	11,3	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1140X16	L	短款	11,4	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1140X28	L	中等	11,4	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1140X36	L	长款	11,4	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1150X16	L	短款	11,5	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1150X28	L	中等	11,5	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1150X36	L	长款	11,5	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1160X16	L	短款	11,6	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1160X28	L	中等	11,6	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1160X36	L	长款	11,6	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1170X16	L	短款	11,7	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1170X28	L	中等	11,7	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1170X36	L	长款	11,7	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1180X16	L	短款	11,8	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1180X28	L	中等	11,8	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1180X36	L	长款	11,8	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1190X16	L	短款	11,9	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1190X28	L	中等	11,9	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1190X36	L	长款	11,9	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1200X16	L	短款	12	18	30	-	3	16	10	4	-	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1200X28	L	中等	12	18	30	D1+0,5	3	28	10	4	12	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1200X36	L	长款	12	18	30	D1+0,5	3	36	10	4	20	6	0,02	0,005	2	8,5	20	24	-
08920-L1210X36	L	中等	12,1	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1210X45	L	长款	12,1	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1220X20	L	短款	12,2	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1220X36	L	中等	12,2	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1220X45	L	长款	12,2	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1230X20	L	短款	12,3	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1230X36	L	中等	12,3	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1230X45	L	长款	12,3	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1240X36	L	中等	12,4	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1240X45	L	长款	12,4	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1250X20	L	短款	12,5	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1250X36	L	中等	12,5	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1250X45	L	长款	12,5	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1260X20	L	短款	12,6	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1260X36	L	中等	12,6	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1260X45	L	长款	12,6	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1270X20	L	短款	12,7	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1270X36	L	中等	12,7	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1270X45	L	长款	12,7	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1280X20	L	短款	12,8	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1280X36	L	中等	12,8	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1280X45	L	长款	12,8	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1290X20	L	短款	12,9	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1290X36	L	中等	12,9	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1290X45	L	长款	12,9	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1300X20	L	短款	13	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1300X36	L	中等	13	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1300X45	L	长款	13	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1310X20	L	短款	13,1	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L1310X36	L	中等	13,1	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1310X45	L	长款	13,1	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1320X20	L	短款	13,2	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1320X36	L	中等	13,2	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1320X45	L	长款	13,2	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1330X20	L	短款	13,3	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1330X36	L	中等	13,3	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1330X45	L	长款	13,3	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1340X20	L	短款	13,4	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1340X36	L	中等	13,4	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1340X45	L	长款	13,4	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1350X20	L	短款	13,5	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1350X36	L	中等	13,5	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1350X45	L	长款	13,5	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1360X20	L	短款	13,6	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1360X36	L	中等	13,6	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1360X45	L	长款	13,6	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1370X20	L	短款	13,7	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1370X36	L	中等	13,7	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1370X45	L	长款	13,7	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1380X20	L	短款	13,8	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1380X36	L	中等	13,8	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1380X45	L	长款	13,8	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1390X20	L	短款	13,9	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1390X36	L	中等	13,9	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1390X45	L	长款	13,9	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1400X20	L	短款	14	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1400X36	L	中等	14	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1400X45	L	长款	14	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1410X20	L	短款	14,1	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1410X36	L	中等	14,1	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1410X45	L	长款	14,1	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1420X20	L	短款	14,2	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1420X36	L	中等	14,2	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1420X45	L	长款	14,2	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1430X20	L	短款	14,3	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1430X36	L	中等	14,3	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1430X45	L	长款	14,3	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1440X20	L	短款	14,4	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1440X36	L	中等	14,4	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1440X45	L	长款	14,4	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1450X20	L	短款	14,5	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1450X36	L	中等	14,5	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1450X45	L	长款	14,5	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1460X20	L	短款	14,6	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1460X36	L	中等	14,6	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1460X45	L	长款	14,6	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1470X20	L	短款	14,7	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1470X36	L	中等	14,7	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1470X45	L	长款	14,7	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1480X20	L	短款	14,8	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1480X36	L	中等	14,8	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1480X45	L	长款	14,8	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1490X20	L	短款	14,9	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1490X36	L	中等	14,9	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1490X45	L	长款	14,9	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1500X20	L	短款	15	22	34	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1500X36	L	中等	15	22	34	D1+0,5	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1500X45	L	长款	15	22	34	D1+0,5	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	23,5	28	-
08920-L1550X20	L	短款	15,5	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1550X36	L	中等	15,5	26	39	D1+1,0	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1550X45	L	长款	15,5	26	39	D1+1,0	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1600X20	L	短款	16	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1600X36	L	中等	16	26	39	D1+1,0	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1600X45	L	长款	16	26	39	D1+1,0	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L1650X20	L	短款	16,5	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1650X36	L	中等	16,5	26	39	D1+1,0	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1650X45	L	长款	16,5	26	39	D1+1,0	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1700X20	L	短款	17	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1700X36	L	中等	17	26	39	D1+1,0	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1700X45	L	长款	17	26	39	D1+1,0	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1750X20	L	短款	17,5	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1750X36	L	中等	17,5	26	39	D1+1,0	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1750X45	L	长款	17,5	26	39	D1+1,0	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1800X20	L	短款	18	26	39	-	5	20	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1800X36	L	中等	18	26	39	D1+1,0	5	36	12	5,5	16	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1800X45	L	长款	18	26	39	D1+1,0	5	45	12	5,5	25	7	0,02	0,005	3	10,5	26	31	-
08920-L1850X25	L	短款	18,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1850X45	L	中等	18,5	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1850X56	L	长款	18,5	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1900X25	L	短款	19	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1900X45	L	中等	19	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1900X56	L	长款	19	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1950X25	L	短款	19,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1950X45	L	中等	19,5	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L1950X56	L	长款	19,5	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2000X25	L	短款	20	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2000X45	L	中等	20	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2000X56	L	长款	20	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2050X25	L	短款	20,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2050X45	L	中等	20,5	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2050X56	L	长款	20,5	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2100X25	L	短款	21	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2100X45	L	中等	21	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2100X56	L	长款	21	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2150X25	L	短款	21,5	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2150X45	L	中等	21,5	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2150X56	L	长款	21,5	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2200X25	L	短款	22	30	46	-	5	25	12	5,5	-	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2200X45	L	中等	22	30	46	D1+1,0	5	45	12	5,5	20	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2200X56	L	长款	22	30	46	D1+1,0	5	56	12	5,5	31	7	0,02	0,005	3	10,5	29,5	35	-
08920-L2250X25	L	短款	22,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2250X45	L	中等	22,5	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2250X56	L	长款	22,5	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2300X25	L	短款	23	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2300X45	L	中等	23	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2300X56	L	长款	23	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2350X25	L	短款	23,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2350X45	L	中等	23,5	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2350X56	L	长款	23,5	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2400X25	L	短款	24	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2400X45	L	中等	24	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2400X56	L	长款	24	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2450X25	L	短款	24,5	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2450X45	L	中等	24,5	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2450X56	L	长款	24,5	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2500X25	L	短款	25	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2500X45	L	中等	25	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2500X56	L	长款	25	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2550X45	L	中等	25,5	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2550X56	L	长款	25,5	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2600X25	L	短款	26	35	52	-	6	25	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2600X45	L	中等	26	35	52	D1+1,0	6	45	12	5,5	20	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2600X56	L	长款	26	35	52	D1+1,0	6	56	12	5,5	31	7	0,04	0,008	3	10,5	32,5	37	-
08920-L2650X30	L	短款	26,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2650X56	L	中等	26,5	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2650X67	L	长款	26,5	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2700X30	L	短款	27	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2700X56	L	中等	27	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2700X67	L	长款	27	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-

商品概述

订货号	类型	产品类型	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L6	L7	M	T1	T2	R1	R2	E1	E2	α
08920-L2750X30	L	短款	27,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2750X56	L	中等	27,5	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2750X67	L	长款	27,5	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2800X30	L	短款	28	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2800X56	L	中等	28	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2800X67	L	长款	28	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2850X56	L	中等	28,5	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2850X67	L	长款	28,5	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2900X30	L	短款	29	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2900X56	L	中等	29	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2900X67	L	长款	29	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2950X30	L	短款	29,5	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2950X56	L	中等	29,5	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L2950X67	L	长款	29,5	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L3000X30	L	短款	30	42	59	-	6	30	12	5,5	-	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L3000X56	L	中等	30	42	59	D1+1,0	6	56	12	5,5	26	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-
08920-L3000X67	L	长款	30	42	59	D1+1,0	6	67	12	5,5	37	7	0,04	0,008	3	10,5	36	41	-

关于本商品的说明

DIN 173 插式钻套 , 第 1 部分

插式钻套 DIN 173 可以实现不同钻孔直径的轻松切换 - 快速方便, 这样您就可以专注于精确工作, 而无需浪费时间更换装备。插式钻套 DIN 173 的实际插接装置使得模型 K 成为适用于右切型刀具的快换衬套。

我们的插式钻套依照 780 ±40 HV 10 水平进行硬化和抛光, 并且在其顶部凸台表面上标记有钻孔尺寸和匹配尺寸。

特别实用: 配合符合 DIN 173 的夹紧衬套, 符合 DIN 912 标准的圆柱头螺钉, 以及符合 DIN 173 标准的平头螺钉, 插式钻套实现安全和清洁的结果。卡口式连接借助符合 DIN 173 第 1 部分的夹紧衬套以及符合 DIN 912 标准的圆柱头螺钉实现。