

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
外壳为钢制。  
磁芯材质为 SmCo。

规格：  
外壳，镀锌。


提示：  
带座磁铁，带遮盖保护。与 AlNiCo 或永磁铁氧体手柄相比，带 SmCo 磁芯的带座磁铁的吸力高三到五倍。

温度范围：  
最大 200 °C。


图纸提示：  
1) 附着面

## 图纸

A



B



## 商品概述

订货号 类型 A	订货号 类型 B	D	D1	D2	H	H1	T	吸力 N
09066-01	09066-11	6 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	5
09066-02	09066-12	8 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	11
09066-03	09066-13	10 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	20
09066-04	09066-14	13 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	40
09066-05	09066-15	16 ±0,15	-/6	-/M4	4,5	-/11,5	-/6	60
09066-06	09066-16	20 ±0,15	-/8	-/M4	6	-/13	-/7,5	90
09066-07	09066-17	25 ±0,15	-/8	-/M4	7	-/14	-/7,5	150
09066-08	09066-18	32 ±0,20	-/10	-/M5	7	-/15,5	-/8,5	220

商品概述

---